



6 mm-klinga Spår-, eggbredd: 4mm



Beställningsdata

Ordernummer	659928 4
GTIN	7610733225118
Artikelklass	63D

Beskrivning

Utförande:

Klinga av kromvanadin-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förokromad yta, svarta spetsar.

Passar till:

Momentskruvdragare nr 659906 (t.o.m. katalog 53) / 659908 (t.o.m. katalog 53) / 659911 storlek 80; 250; 500 (t.o.m. katalog 48) / 659912 **storlek 200; 500** / 659918 / 659956 storlek 200; 500 / 659957 storlek 200; 500 / 659958 storlek 200; 500 och montageskruvdragarsortiment nr 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

Teknisk beskrivning

Drivprofil	Spårskruvmejsel
Effektiv längd	90 mm
totallängd	170 mm
mejseltjocklek	0,6 mm
klingbeteckning	2
eggbredd	4 mm
Produktslag	Skruvmejselhylsor