



Bitsats med bitsskruvmejsel 32 delar, Typ: M



Beställningsdata

Ordernummer	676100 M
GTIN	4013288157027
Artikelklass	63H

Beskrivning

Utförande:

Praktikorienterat sammanställda Kraftform Kompakt®-sortiment med bits och manöververktyg **för hand och maskinellt. Kraftform**-skruvdragarhandtag med snabbbytesfäste för 1/4 tum bits med skaft C 6,3 **och** E 6,3.

Användningsdata:

Vanliga standardprofiler för normala skruvförband.

Innehåll:

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Phillips: Nr 675200 vardera 3 st storlek 1/25; 2/25; 3/25

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för Pozidriv: Nr 675220 vardera 3 st storlek 1/25; 2/25; 3/25

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändig sexkant: Nr 675240 vardera 1 st storlek 4; 5; 6

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för invändiga TORX® med stift: Nr 675350 vardera 1 st storlek TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bits, längd 25 mm, C 6,3, för spår: Vardera 1 st storlek 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

bitsskruvmejsel: 1 st nr 676410 med "Rapidaptor" snabbbyteschuck C/E 6,3

"Rapidaptor" bitshållare: 1 st nr 675020 storlek. 6,3K

Teknisk beskrivning

Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål
tillverkarens beteckning	KK 70 Allround
Antal delar	32
Drivverktyg	bitsskruvmejsel
Med teleskopklinga som skjuts in i handtaget	nej
Produktslag	Bitsverktyg

Tillbehör

Bit för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm	675220 1/25
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 med hål Torx®-profil TX25	675350 TX25
Bit för Phillips, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675200 2/25
Bit för Phillips, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon krysspårstorlek / totallängd 3/25 mm	675200 3/25
Bit för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675220 2/25
Kraftformskruvdragarhållare för 1/4 tum bits C 6,3 och E 6,3 med snabbchuck sexkantsfäste 6,3 mm	676410 6,3
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3 Hex-Plus-profil sexkant 4 mm	675240 4
Bit för Phillips, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm	675200 1/25
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3 Hex-Plus-profil sexkant 5 mm	675240 5
Bits för sexkant, 1/4 tum C 6,3 Hex-Plus-profil sexkant 6 mm	675240 6
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 med hål Torx®-profil TX30	675350 TX30

Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3med hål Torx®-profil TX15	675350 TX15
Bit för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3, med torsionszon krysspårstorlek / totallängd 3/25 mm	675220 3/25
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3med hål Torx®-profil TX20	675350 TX20
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3med hål Torx®-profil TX40	675350 TX40
Bits för Torx®, 1/4 tum C 6,3med hål Torx®-profil TX10	675350 TX10
Fäste med magnet / snabbkoppling Fästetsexkant 6,3K	675020 6,3K