

**HSS spiralborrbits, Borr-Ø: 8,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	676302 8,5
GTIN	4013288118882
Artikelklass	63H

Beskrivning**Utförande:**

1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

Fördel:

Snabbt och enkelt byte mellan borrar-, försänkar- eller skruvbits.

Användningsdata:

Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.

Universellt användbar i metall, trä och plast.

Speciella nithålsdimensioner 3,1 och 5,1 mm.

Teknisk beskrivning

Borr-Ø	8,5 mm
totallängd	53 mm
spirallängd	33 mm
skaftlängd	14 mm
Bits sexkantskaft	C 6,3
tillverkarens beteckning	848 HSS
Skärmaterial	HSS
Spetsvinkel	118 grad
Produktslag	Spiralborrbits

