



## Skruvdragarhållare med 1/4 tum bits Teleskopskaft och magnet



### Beställningsdata

Ordernummer	676555
GTIN	4013288192127
Artikelklass	63H

### Beskrivning

#### Utförande:

Kraftformhandtag med inbyggt bitsmagasin inklusive 6 st C 6,3 bits och fäste för 1/4 tum bits med stark permanentmagnet.

Med **teleskopklinga som skjuts in** i handtaget (100 mm).

Teleskopklingan kan tas bort och användas som bitshållare för skruvdragare.

#### Passar till:

1/4 tum bits med C 6,3-skaft.

#### Innehåll:

Vardera 1 st:

för spår storlek 5,5; 6,5

för Phillips nr 675310 storlek 1/25; 2/25

för Pozidriv nr 675320 storlek 1/25; 2/25

### Teknisk beskrivning

totallängd	143 - 189 mm
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
tillverkarens beteckning	Kraftform Kompakt 28 SB
Bitshållare	D 6,3
med spärrhandtag	nej

med teleskopskaft	ja
inkl. bits	ja
inbyggt bitsfack	ja
Produktslag	Bitsverktyg

## Tillbehör

Bits för spår, 1/4 tum C 6,3 eggbredd 5,5 mm	675250 5,5
Bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm	675320 1/25
Bits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675320 2/25
Bits för spår, 1/4 tum C 6,3 eggbredd 6,5 mm	675250 6,5
Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 1/25 mm	675310 1/25
Bits för Phillips, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675310 2/25