

Garant**Konisk borr för stifthål, obelagd, Ø DC: 4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	116310 4
GTIN	4045197029348
Artikelklass	11B

Beskrivning**Utförande:**

På ytterdiametern koniskt stigande skäreggar med spånbrytare. Specialbehandlad yta.

Fördel:

Borrar därför koniska borrhål 1:50 för koniska pinnar enligt ISO 2339 (DIN 1) och ISO 8736 (DIN 7978) i en arbetsoperation.

OBS!:

Ø1,5; 2; 2,5 med cylindriskt skaft levereras på förfrågan.

Ø14;16;20;25 med MK-skaft levereras på förfrågan.

Använd pinnhålsbrottschar nr 161200 vid färdigbearbetningen.

Teknisk beskrivning

största diameter D_2	5,44 mm
snittlängd L_1	5 mm
Matning f i stål < 750 N/mm ²	0,05 mm/v
Nominell Ø D_c	4 mm
Antal skär Z	2
Skaftdiameter D_s	5 mm
totallängd L	112 mm
L_2	68 mm
minsta diameter D_1	3,9 mm
Norm	DIN 1898 A
Spetsvinkel	118 grad

Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Konförhållande	1:50
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	24 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	20 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		