



## Spärrhandtag "Insider Pro Ratchet" med 1/4 tum bits med magnet, klinglängd: 30mm



### Beställningsdata

Ordernummer	676665 30
GTIN	7610733233069
Artikelklass	63E

### Beskrivning

#### Utförande:

"multicraft" spärrhandtag av glasfiberarmerad plast med utfällbart bitsmagasin. För vänster- och högergång (omtagsvinkel 15°) med integrerat mittläge (blockerad spärr). Fäste för 1/4 tum bits C6,3 med stark permanentmagnet. Inklusive 10 st C 6,3 bits.

#### Passar till:

1/4 tum bits med C 6,3-skaft.

#### Innehåll:

Vardera 1 st:

för spår nr 675300 storlek 5,5; 6

för Phillips, nr 675281 storlek 2/25

för Pozidriv nr 675285 storlek 2/25

för invändig sexkant nr 675290 storlek 3; 4

för invändig Torx® nr 675295 storlek TX10; TX15; TX20; TX25

### Teknisk beskrivning

klinglängd	30 mm
totallängd	158 mm
Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	Spårskruvmejsel

Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
tillverkarens beteckning	Insider Pro Ratchet
Bitshållare	D 6,3
vridbar kåpa	nej
Möjlighet till omkoppling moturs/medurs	ja
med spärrhandtag	ja
med teleskopskaft	nej
inkl. bits	ja
inbyggt bitsfack	ja
Produktslag	Bitsverktyg

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX15	675295 TX15
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum C 6,3 sexkant 4 mm	675290 4
Precisionsbits för spår, 1/4 tum C 6.3 eggbredd 6 mm	675300 6
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum C 6,3 sexkant 3 mm	675290 3
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX10	675295 TX10
Precisionsbits för Pozidriv, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675285 2/25
Precisionsbits för spår, 1/4 tum C 6.3 eggbredd 5,5 mm	675300 5,5
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX25	675295 TX25
Precisionsbits för Phillips, 1/4 tum C 6,3 krysspårstorlek / totallängd 2/25 mm	675281 2/25
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum C 6,3 Torx®-profil TX20	675295 TX20