

HOLEX**Spetstång, vinklad, blank, totallängd: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	713600 200
GTIN	4045197166098
Artikelklass	72B

Beskrivning**Utförande:**

Extra långa, ovala/spetsiga käftar. Induktionshårdade skär (ca 61 HRC), lämpliga för både hård och mjuk tråd. Backar med räfflade gripytor.

Blank tång, plastklädda handtag.

Norm:

DIN ISO 5745

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

totallängd	200 mm
käftlängd	73 mm
U-form	oval/spetsig, vinklad (40°–45°)
Norm	DIN ISO 5745
Käftarnas egenskap	Induktionshårdade skär (ca 60 HRC)
backarnas utförande	räfflade gripytor
Handtag	med plastöverdrag
Material	Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat
Yta	blank

Produktlag

Multifunktionstång