



Plattrundtång ERGO™ rak, förkromad, totallängd: 140mm



Beställningsdata

Ordernummer	713940 140
GTIN	7314150102150
Artikelklass	730

Beskrivning

Utförande:

Kromvanadinstål, huvud och led förkromade. Extra smala, ovala/spetsiga käftar, räfflade gripytor. Tjockväggiga grepphylsor med **in- och urkopplingsbar retur fjäder**. Skären även induktivhärdade (ca 59 HRC); lämpliga för både hård och mjuk tråd.

Norm:

DIN ISO 5745

Teknisk beskrivning

totallängd	140 mm
käftlängd	39 mm
Handtag	Tjockväggig ERGO® grepphylsa
med inkopplingsbar retur fjäder	ja
U-form	oval/spetsig, rak
Norm	DIN ISO 5745
Käftarnas egenskap	Induktionshärdade skär (ca 59 HRC)
backarnas utförande	räfflade gripytor
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Multifunktionstång

