

**Spetstång, krökt VDE-isolerad, totallängd: 220mm****Beställningsdata**

Ordernummer	713380 220
GTIN	4007582014766
Artikelklass	76B

Beskrivning**Utförande:**

Induktionshårdade precisionsskär (ca 64 HRC), lämpliga för pianotråd. Långa, ovala käftar med VÅGPROFIL för att greppa känsliga delar som gängade stänger eller kabel. Inre räfflade käftar i det främre området. Skänklar med tjockväggiga grepphylsor **isolerade upp till 1000 V enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Användningsdata:

Idealisk för elinstallationer – böjt utförande för bästa ergonomi och obehindrad sikt över arbetsområdet.

Material:

Specialverktøgsstål, blank tång. Grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Teknisk beskrivning

totallängd	220 mm
käftlängd	65 mm
U-form	oval/spetsig, krökt
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Käftarnas egenskap	Induktionshårdade precisionsskär (ca 64 HRC)
backarnas utförande	räfflade gripytor
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.

Material	Specialverktygsstål
Yta	blank
Produktslag	Multifunktionstång