



Spetstång, vinklad VDE-isolerad, totallängd: 200mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 713700 200 |
| GTIN | 4003773022855 |
| Artikelklass | 73F |

Beskrivning

Utförande:

Extra långa, ovala/spetsiga käftar. Induktionshårdade skär (cirka 61 HRC); lämpliga för både hård och mjuk tråd. Backar med räfflade gripytor.

Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Isolerade enligt SS EN YEC 60900 / VDE 0682-201 för arbeten under spänning upp till 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5745

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------|---|
| totallängd | 200 mm |
| käftlängd | 73 mm |
| U-form | oval/spetsig med vinklade käftar (ca 40° – 45°) |
| Norm | DIN ISO 5745 |
| Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Käftarnas egenskap | Induktionshårdade skär (ca 60 HRC) |
| backarnas utförande | räfflade gripytor |
| Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. |

| | |
|-------------|---|
| Material | Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdad |
| Yta | förkromad |
| Produktslag | Multifunktionstång |