

**Flacktång rak, totallängd: 160mm****Beställningsdata**

Ordernummer	715000 160
GTIN	4003773044475
Artikelklass	73F

Beskrivning**Utförande:**

Med extra långa och smala, ovala/spetsiga käftar. 3 mm bred och 1 mm hög i spetsen. Släta gripytor. Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, plastklädda handtag. Rak form.

Norm:

DIN ISO 5743

Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

totallängd	160 mm
käftlängd	55 mm
U-form	oval/spetsig, rak
Norm	DIN ISO 5743
backarnas utförande	släta gripytor
Handtag	med plastöverdrag
Material tång	Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt och oljehärdat
Yta tång	Kemiskt svärtad med polerat huvud
Produktslag	Tång

