

**Garant****Spetstång, vinklad, förkromad med grepphylsor, totallängd: 160mm****Beställningsdata**

Ordernummer	713440 160
GTIN	4045197373588
Artikelklass	71B

**Beskrivning****Utförande:**

Extra långa, ovala/spetsiga käftar. Induktionshårdade skär (ca 61 HRC), lämpliga för både hård och mjuk tråd. Backar med räfflade gripytor.

Förkromad tång, handtag med ergonomiskt optimerade flerkomponentmantlar med greppsäker **Haptoprene**-yta.

**Norm:****DIN ISO 5745****Material:**

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

**Teknisk beskrivning**

totallängd	160 mm
käftlängd	50 mm
U-form	oval/spetsig, vinklad (40°–45°)
Norm	DIN ISO 5745
Käftarnas egenskap	Induktionshårdade skär (ca 60 HRC)
backarnas utförande	räfflade gripytor
Handtag	Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta

Material	Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat
Yta	förkromad
Produktslag	Multifunktionstång