



Momentmejsel med skala, maximalt vridmoment: 1000cNm



Beställningsdata

Ordernummer	659936 1000
GTIN	3148516660480
Artikelklass	63V

Beskrivning

Utförande:

Robust momentskruvdragare, inställbar via parallaxfri mikrometerskala. 1/4 tum invändig fyrkant vid handtagsänden.

Funktion:

När det inställda vridmomentet uppnås ger momentmejseln "signal" (som hörs och känns) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

visning	analog
skalgradering 1 delstreck =	50 cNm
maximalt vridmoment	1000 cNm
mätnoggrannhet vridmoment	±6 %
Bitshållare	D 6,3
momentintervall	200 - 1000 cNm
momentintervall	2 - 10 Nm
Utlösningsprincip	mekanisk slirkoppling
Inställning av utlösningvärdet	med inställningsskala

Anslutningsform	Bitsurtag 1/4 tum
Utlösningvärdets justerbarhet	ställbar
Feedback	utlösande
Norm	ISO 6789
totallängd L	168 mm
omkopplingsbar avläsning	Nm
mätmetod	vridmoment
vikt	400 g
Kalibrering	O1
Dragriktning	Högerdragning
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Loggbara data	nej
Utlösningssignal	akustiskt
Mätteknik	mekanisk
Produktslag	Momentskruvdragare

Tjänster

KalibreringMomentskruvdragare maximalt vridmoment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
--	----------------

Tillbehör

Handtag med omställbart spärrhuvud	659937
------------------------------------	--------