

**Flacktång vinklad 45°, totallängd: 160mm****Beställningsdata**

Ordernummer	715100 160
GTIN	4003773046790
Artikelklass	73F

Beskrivning**Utförande:**

Med extra långa och smala, ovala/spetsiga käftar. 3 mm bred och 1 mm hög i spetsen. Släta gripnyttor. Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, plastklädda handtag. Med käftar vinklade 45°.

Norm:**DIN ISO 5743****Material:**

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

totallängd	160 mm
käftlängd	55 mm
U-form	oval/spetsig, vinklad 45°
Norm	DIN ISO 5743
backarnas utförande	släta gripnyttor
Handtag	med plastöverdrag
Material tång	Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt och oljehärdat
Yta tång	Kemiskt svärtad med polerat huvud
Produktslag	Tång

