

Garant**Spetstång, vinklad, förkromad med grepphylsor, totallängd: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	713440 200
GTIN	4045197375001
Artikelklass	71B

Beskrivning**Utförande:**

Extra långa, ovala/spetsiga käftar. Induktionshårdade skär (ca 61 HRC), lämpliga för både hård och mjuk tråd. Backar med räfflade gripytor.

Förkromad tång, handtag med ergonomiskt optimerade flerkomponentmantlar med greppsäker **Haptoprene**-yta.

Norm:**DIN ISO 5745****Material:**

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

totallängd	200 mm
käftlängd	73 mm
U-form	oval/spetsig, vinklad (40°–45°)
Norm	DIN ISO 5745
Käftarnas egenskap	Induktionshårdade skär (ca 60 HRC)
backarnas utförande	räfflade gripytor
Handtag	Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta
Material	Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat

Yta	förkromad
Produktslag	Multifunktionstång