



Flacktång, förkromad, totallängd: 160mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 715200 160 |
| GTIN | 4003773216674 |
| Artikelklass | 73F |

Beskrivning

Utförande:

Med **långa, breda** och smala käftar i spetsen, släta gripytor. Förkromad tång, plastklädda handtag.

Norm:

DIN ISO 5743

Material:

Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt och oljehärdat.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------|--|
| totallängd | 160 mm |
| käftlängd | 55 mm |
| U-form | lång, bred - avsmalnande (anknäbbsform) |
| Norm | DIN ISO 5743 |
| backarnas utförande | Slät insida |
| Handtag | med plastöverdrag |
| Material tång | Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt och oljehärdat |
| Yta tång | förkromad |
| Produktslag | Tång |

