



## Spetstång, vinklad, förkromad med grepphylsor, totallängd: 160mm



### Beställningsdata

Ordernummer	713500 160
GTIN	4003773016007
Artikelklass	73F

### Beskrivning

#### Utförande:

Extra långa, ovala/spetsiga käftar. Induktionshårdade skär (ca 61 HRC), lämpliga för både hård och mjuk tråd. Backar med räfflade gripytor.

Förkromad tång med flerkomponenthylsor. Vridningstoleranta, elastiska precisionsspetsar.

#### Norm:

**DIN ISO 5745**

#### Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

### Teknisk beskrivning

totallängd	160 mm
käftlängd	50 mm
U-form	oval/spetsig, vinklad (40°–45°)
Norm	DIN ISO 5745
Käftarnas egenskap	Induktionshårdade skär (ca 60 HRC)
backarnas utförande	räfflade gripytor
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material	Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat
Yta	förkromad

Produktlag

Multifunktionstång