

**Erdi****Fasonsax, högerskärande, totallängd: 240mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	766100 240
GTIN	4010220010969
Artikelklass	73X

## Beskrivning

### Utförande:

Sänksmitt saxhuvud, induktionshårdade eggar. Inställbar yrkesskruvkoppling, dubbel hävarmsutväxling med integrerad retur fjäder.

Svag tandning. Skär av **rostfritt stål S** (HRC 60 – 62), smidda skänklar av massivt stål med halkskydd.

**Klippkapacitet:** Plåt upp till 2,0 mm, rostfri plåt upp till 1,5 mm.

- **Optimerad klippfas för bättre bortförel av plåten.**
- **Handtag med mindre öppningsvinkel och längre skär mot leden innebär mindre kraftbehov vid klippning.**

### Användningsdata:

För genomgående raka snitt och figurklippning.

## Teknisk beskrivning

totallängd	240 mm
skärlängd	24 mm
Användning	högerskärande
Produktslag	Sax

## Tillbehör

Reparationsortiment för fasonsax

766110