

**Garant****Spetstång, rak VDE-isolerad, totallängd: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	713310 200
GTIN	4045197501479
Artikelklass	71B

**Beskrivning****Utförande:**

Extra långa, ovala/spetsiga käftar. Induktionshårdade skär (cirka 61 HRC); lämpliga för både hård och mjuk tråd. Backar med räfflade gripytor.

Förkromad tång, handtag med ergonomiskt optimerade flerkomponentmantlar med greppsäker **Haptoprene**-yta.

**Isolerade enligt SS EN YEC 60900 / VDE 0682-201** för arbeten under spänning upp till 1000 V.

**Norm:**

**DIN ISO 5745**

**Material:**

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

**Teknisk beskrivning**

totallängd	200 mm
käftlängd	73 mm
Handtag	Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta
U-form	oval/spetsig, rak
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norm	DIN ISO 5745
Käftarnas egenskap	Induktionshårdade skär (ca 60 HRC)
backarnas utförande	räfflade gripytor

Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Multifunktionstång