



Momentmejselsats, maximalt vridmoment: 1000cNm



Beställningsdata

Ordernummer	659938 1000
GTIN	3148516763853
Artikelklass	63V

Beskrivning

Utförande:

Robust momentskruvdragare, inställbar via parallaxfri mikrometerskala. 1/4 tum invändig fyrkant vid handtagsänden.

Funktion:

När det inställda vridmomentet uppnås ger momentmejseln "signal" (som hörs och känns) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Innehåll:

9 sorterade bits: vardera 1 st: PZ 1-2-3; insex 3-4-5 mm; spår 4,5-6,5-8

spärrhandtag: nr 659937

bitförlängningsstång: 100 mm

Momentskruvmejsel nr 659936: 1 st strl. 1000

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

maximalt vridmoment	1000 cNm
Kalibrering	O1

fyrkantfäste	1/4 tum
Utlösningssignal	akustiskt
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Mätteknik	mekanisk
mätnoggrannhet vridmoment	±6 %
Dragriktning	Högerdragning
Utlösningsvärdets justerbarhet	ställbar
omkopplingsbar avläsning	Nm
Anslutningsform	Bitshållare 1/4 tum
Loggbara data	nej
Feedback	utlösande
Utlösningsprincip	mekanisk slirkoppling
Inställning av utlösningvärdet	med inställningsskala
mätmetod	vridmoment
visning	analog
Norm	ISO 6789
Bitshållare	D 6,3
Produktslag	Momentskruvdragare

Tjänster

KalibreringMomentskruvdragare maximalt vridmoment 0,04-20 Nm	020200 0,04-20
--	----------------

Tillbehör

Momentmejsel med skala maximalt vridmoment 1000 cNm	659936 1000
Handtag med omställbart spärrhuvud	659937
Momentmejsel med skala maximalt vridmoment 250 cNm	659936 250