

**Spetstång, rak, polerad, totallängd: 140mm****Beställningsdata**

Ordernummer	713150 140
GTIN	4003773033158
Artikelklass	73F

**Beskrivning****Utförande:**

Extra långa, ovala/spetsiga käftar. Induktionshårdade skär (ca 61 HRC), lämpliga för både hård och mjuk tråd. Backar med räfflade gripytor.

Svartfosfaterad tång, polerat huvud. Plastklädda handtag. Vridningstoleranta, elastiska precisionsspetsar.

**Norm:**

**DIN ISO 5745**

**Material:**

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.

**Teknisk beskrivning**

totallängd	140 mm
käftlängd	42 mm
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
U-form	oval/spetsig, rak
Norm	DIN ISO 5745
Käftarnas egenskap	Induktionshårdade skär (ca 60 HRC)
backarnas utförande	räfflade gripytor
Material	Kromvanadinstål
Yta	Kemiskt svärtad med polerat huvud

Produktlag

Multifunktionstång