

## Verktygssats för elektriker, 36 delar utan väska



### Beställningsdata

Ordernummer	680455
GTIN	2050001017703
Artikelklass	66H

### Beskrivning

#### Användningsdata:

Innehåller de viktigaste kvalitetsverktygen för elinstallationer.

#### Innehåll:

**STABILA**® tumstock av trä: 1 St. Nr. 466005 storlek 2

**STABILA**® lättmetallvattenpass: 1 st nr 467030 strl 400

**PUK**® universalssåg: 1 st nr 581220

**Wera** spårskruvmejsel, VDE-isolerad: vardera 1 st nr 663100 strl. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

spänningsprovare upp till 250 V: 1 st nr 665014 storlek 2,5

Nyckel för säkringshållare, enligt EN 60900 isolerad upp till 1000 V: 1 st nr 665800 av 2 – 63 A

**Wera** skruvmejsel för Phillips, VDE-isolerad: vardera 1 st nr 668600 strl. 1; 2

**KNIPEX**® kombinationstång, VDE-isolerad: 1 st nr 701700 strl 160

**KNIPEX**® polygriptång, VDE-isolerad: 1 st nr 705740 strl 250

**KNIPEX**® spetsstång, VDE-isolerad med skär: 1 st nr 713300 strl 160

**KNIPEX**® sidavbitare, VDE-isolerad: 1 st nr 725300 strl 160

**KNIPEX**® skaltång, VDE-isolerad: 1 st nr 728750 strl 160

**JOKARI**® avmantlingskniv: 1 st nr 728010 strl 8 – 28

**RENNSTEIG** murarmejsel, flat: 1 st nr 742500 strl 250

**RENNSTEIG** murarmejsel, spetsig: 1 st nr 742600 strl 250

**RENNSTEIG** elektrikerhuggmejsel, flat: 1 st nr 743000 strl 250

**GARANT** smideshammare med skaft av hickory: 1 st nr 750110 strl 500

smidesslägg med skaft: 1 st nr 751010 storlek 1

**Milwaukee**® hårdmetallbetongborrsats i plastbox: 1 st. nr 786081 stl. 5 (Ø 4–10 mm)

**PB Swiss Tools** brotsch: 1 st nr 831700 strl 110

**RUNPOTEC®** indragsband av nylon: 1 st nr 814862 strl 10  
kabelkniv med fast blad: 1 st. nr 844300  
Spackel: 1 st nr 087650 strl 50  
gipsbägare av gummi: 1 st nr 087680 strl 125  
Rundpensel: 1 st nr 087005 strl 20  
isoleringstejp, svart: 1 st nr 083654 storlek BLACK  
ficklampa, LED: 1 st nr 081437 storlek BLACK

**OBS!:****Verktyget levereras löst.**

## Teknisk beskrivning

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081557 LR3
Antal ingående batterier	3
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Verktygssortiment

## Tillbehör

Lättmetallvattenpass Längd 400 mm	467030 400
Smideshammare medskyddskrage vikt utan skaft 500 g	750110 500
Avisoleringstång, förkromadVDE-isolerad totallängd 160 mm	728750 160
Muraremejslarspetsig totallängd 250 mm	742600 250
LED-ficklampamed batterier Färg BLACK	081437 BLACK
Elektrikermejsel totallängd 250 mm	743000 250
Elektrikerskruddragare för Phillips, med kraftformhandtagisolerad krysspårstorlek 1	668600 1
Spackel, trähandtag. Bredd 50 mm	087650 50
Gipsbägare Maximal Ø 125 mm	087680 125
Polygriptång Alligator®VDE-grepphylsor totallängd 250 mm	705740 250
Kombitång, förkromadVDE-isolerad totallängd 160 mm	701700 160

Isoleringsband Färg BLACK	083654 BLACK
Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtagisolerad mejselbredd b 4 mm	663100 4
Sidavbitare, förkromadVDE-isolerad totallängd 160 mm	725300 160
Universalsåg "PUK" med universalblad (310)Fast handtag	581220
Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtagisolerad mejselbredd b 6,5 mm	663100 6,5
Kabelkniv med fast blad	844300
Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtagisolerad mejselbredd b 8 mm	663100 8
Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtagisolerad mejselbredd b 5,5 mm	663100 5,5
Upprymmare med plastskaft klinglängd 110 mm	831700 110
Rund pensel industriutförande Ø 20 mm	087005 20
Muraremejslarplan totallängd 250 mm	742500 250
Spetstång, rakVDE-isolerad totallängd 160 mm	713300 160
Avmantlingskniv med krokigt blad för kabel-Ø 8-28 mm	728010 8-28
Elektrikerskruvdragare för Phillips, med kraftformhandtagisolerad krysspårstorlek 2	668600 2
Sats med betongborr av hårdmetall Antal borr 8	786080 8
Nyckel för säkringshållare, anpassningsbarisolerad	665800
Spänningsprovare specialkvalitet eggbredd 2,5 mm	665020 2,5
Nylondragfjäder bandlängd 10 m	814862 10
Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtagisolerad mejselbredd b 3,5 mm	663100 3,5
Trämåttstock, gul Längd 2 m	466005 2