



## Momentomvandlare i plåtväska, max utgående vridmoment: 800Nm



### Beställningsdata

Ordernummer	659975 800
GTIN	4018754186785
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Mekanisk, handmanövrerad momentomvandlare för kontrollerad skruvdragning. Förstärkare och stöd av högvärdigt stål. Med överlastskydd för växel. **Enväxlad drivning** med invändigt anslutningsfäste för verktyg som spärrhuvud, T-handtag och momentnyckel. Momentomvandlare används med fördel i kombination med momentnycklar så att verktygens belastbarhet och åtdragningsmoment kan kontrolleras. **Utåtgående anslutningsfäste** med utvändigt fyrkantfäste för hylsor (på grund av de stora vridmomenten bör krafthylsor för slagskruvdragning användas).

Exakt planetväxel garanterar noggrann momentöverföring under lång tid med en noggrannhet på  $\pm 5\%$ . Levereras i plåtlåda.

#### Fördel:

Momentomvandlarna gör det möjligt att överföra storavridmoment med korta hävarmar.

### Teknisk beskrivning

max ingående vridmoment	229 Nm
utväxling	4:1
antal stödordningar (reaktionsplattor)	1
fyrkantfäste	3/4 tum
vikt	2 kg
max utgående vridmoment	800 Nm

överbelastningsskydd	ja
backgångsspärr	nej
vridmomentomsättning / effektiv fördubbling antal gånger	1:3,5
fyrkantsfäste	1/2 tum
rekommenderad momentnyckel/momentområde	250 Nm
Ø D	66 mm
längd L	215 mm
höjd H	85 mm
Mätteknik	mekanisk
Mätnoggrannhet	5 %
Serie	MULTIPOWER MP300
Produktslag	Momentnyckel