

## Montageverktygssortiment, 107 delar med stålplåts-verktygslåda



### Beställningsdata

Ordernummer	680350
GTIN	2050001016447
Artikelklass	66H

### Beskrivning

#### Användningsdata:

Innehåller förstklassiga kvalitetsverktyg för **underhåll och reparation av anläggningar, maskiner, elapparater mm.**

#### leveransinnehåll:

Stickcirkel: 1 st nr 457600 strl 200

ritsnål, dubbelsidig: 1 st. nr 458400

**STABILA**® tumstock av trä: 1 St. Nr. 466005 storlek 2

**DICK** verkstadsfilsats, huggning 2 med handtag, sorterade i rullväska: 1 st nr 517200 strl. 200 (5 delar)

Nyckelfilar sorterade i plastväska: 1 st nr 518930 (6 delar)

stålborste, 3 rader: 1 st nr 575000 strl 3

bågfil med blad: 1 st nr 580700 strl 300

**GARANT** minibågfil: 1 st. nr 581195

**GARANT** Dubbelskruvnycklar 6 – 34 mm med hållare: 1 st nr 610610 storlek 12 (6x7 – 30x34 mm) med 1 st nr 611500 storlek 12

**GARANT** dubbelringnyckel 6 – 22 mm: 1 st nr 615610 storlek 8 (6x7 - 19x22 mm)

Sexkantvinkelskruvdragarsats i plasthållare: 1 st nr 626072 stl 9 (1,5 - 10 mm)

Vinkelskruvmejsel för Torx®: 1 st nr 624857 strl. 8 (TX6 – TX25)

Hylsnyckelsortiment 1/2 tum: 1 st nr 637718 storlek 6 (16 delar)

**GARANT** Spårskruvmejselsats: 1 st nr 660036 storlek 5 (3,5 - 8 mm)

**PB Swiss Tools** spårskruvdragarsats korta: 1 st. nr 664100 strl. 6,5

**PB Swiss Tools** vinkelskruvdragare för spår: 1 st. nr 664800 strl. 6,5

**PB Swiss Tools** spänningsprovare upp till 250 V: 1 st. nr 665020 strl. 3,5

**GARANT** skruvmejsel för Phillips: Vardera 1 st. nr 667702 storlek1; 2  
 Kombitång: 1 st nr 703000 strl 180  
 Polygriptång: 1 st nr 706151 storlek 250  
**KNIPEX**® avbitare: 1 st nr 706610 strl 210  
 Universalgriptång: 1 st nr 708205 strl 250  
 Spetstång med skär: 1 st nr 713200 strl 160  
 invändig spårringstång, rak: 1 st nr 719805 strl. J2  
 utvändig spårringstång, rak: 1 st nr 719905 strl. A2  
 Sidavbitare: 1 st nr 725250 strl 160  
**RENNSTEIG** plattmejsel: 1 st nr 740500 strl 175  
**RENNSTEIG** kryssmejsel: 1 st nr 740600 strl 150  
**RENNSTEIG** hålstanssats och körnare: 1 st nr 745600 strl. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)  
 2 smideshammare med 3K-skaft: vardera 1 st nr 750450 storlek 300; 500  
 Plasthammare: 1 st nr 754500 strl 32  
 Fasonsax med utväxling: 1 st nr 766042 storlek 260  
 Elektrikersax: 1 st nr 769005 strl 130  
**PB Swiss Tools** brotsch: 1 st nr 831700 strl 110  
 kabelkniv med fast blad: 1 st nr 844300 strl 175  
 Plastoljekanna: 1 st nr 083532 storlek 125  
 ficklampa, LED: 1 st nr 081437 storlek BLACK  
 isoleringstejp, svart: 1 st nr 083654 storlek BLACK  
 märkpenna, blå: 1 st nr 085154 strl. B  
 Verktygslåda av stålplåt: 1 st nr 693455 storlek 5/530  
**OBS!:**  
**Verktuget levereras löst.**

## Teknisk beskrivning

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081557 LR3
Antal ingående batterier	3
Energiförsörjning	Batteridrivna
Produktslag	Verktuagsortiment

## Tillbehör

Sats med universalfilar, fem delar i fodralhuggning 2 Längd utan tånge 200 mm	517200 200
Spänningsprovare specialkvalitet eggbredd 3,5 mm	665020 3,5

Isoleringsband Färg BLACK	083654 BLACK
Stickcirkel längd L 200 mm	457600 200
Skruvdragarsats för spår, med 2K-Haptoprene-handtag Antal skruvmejslar 5	660031 5
Nyckelfilsats, 6 delari plastfodral	518930
Dubbla u-nycklar, sats Antal nycklar 12	610610 12
Fasonplåtsax med tvåkomponentenshandtag totallängd 260 mm	766042 260
Låsringstång Typ A2	719905 A2
Vinkelritsnål	458400
Permanentmärkpenna Dura-Ink® 15 skrivfärg B	085154 B
MinibågfilErgonomiskt handtag	581195
Flatmejslar totallängd 175 mm	740500 175
Bågfilställning 317med bimetallblad, 24 tänder	580700
Kabelkniv med fast blad	844300
Kryssmejsel totallängd 150 mm	740600 150
Smideshammaremed 3K-skaft vikt utan skaft 500 g	750450 500
Skruvdragare för Phillips, med 2K-Haptoprene-handtag krysspårstorlek 1	667690 1
Vinkelskruvmejselsats för Torx®fosfaterad Antal skruvmejslar 11	624870 11
Smideshammaremed 3K-skaft vikt utan skaft 300 g	750450 300
Insexnyckelsatsförnicklad Antal skruvmejslar 9	626072 9
HandstålborsteSlät ståltråd 0,35 mm Antal beläggningrader 3	575000 3
Verktygslådor av stålplåt "Extra" Typ 5/530	693455 5/530
Plastoljekanna med pip Rymd 125 ml	083532 125
Låsringstång Typ J2	719805 J2
Vinkelskruvdragare för spår mejselbredd b 6,5 mm	664800 6,5
Elektrikersax, förnickladmed tråдавbitare totallängd 130 mm	769005 130

Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 16 delar Typ 6	637718 6
Skruvdragare för spår, kort mejselbredd b 6,5 mm	664100 6,5
Vanadinkombinationstång, blank totallängd 180 mm	703000 180
LED-ficklampa med batterier Färg BLACK	081437 BLACK
Hovstång totallängd 210 mm	706610 210
Plasthammare med Cellidor-slag huvud-Ø 32 mm	754500 32
Universaltång med prismaback totallängd 250 mm	708205 250
Spetstång, rak, blank totallängd 160 mm	713200 160
Hålstanssatsi plasthållare antal verktyg 6	745600 6
Sidavbitare blank totallängd 160 mm	725250 160
Upprymmare med plastskaft klinglängd 110 mm	831700 110
Skruvdragare för Phillips, med 2K-Haptoprene-handtag krysspårstorlek 2	667690 2
Polygriptång med plastöverdrag totallängd 250 mm	706151 250
Montageverktygssortiment, 107 delar utan behållare	680355
Trämåttstock, gul Längd 2 m	466005 2