

Verktygssats för mekaniker, 94 delar med verktygsväska



Beställningsdata

Ordernummer	680252
GTIN	2050001016478
Artikelklass	66H

Beskrivning

Användningsdata:

Med de viktigaste kvalitetsverktygen för mekaniker. Urvalet baseras på erfarenheter från praktiskt arbete.

leveransinnehåll:

GARANT skjutmått: 1 st nr 410100 strl 150

GARANT måttband: 1 st. nr 462210 strl. 2

DICK trekantfil H2 med handtag: 1 st nr 511200 strl 200

DICK halvrundfil H2 med handtag: 1 st nr 513200 strl 200

DICK rundfil H2 med handtag: 1 st nr 514200 strl 200

Nyckelfilar sorterade i plastväska: 1 st nr 518930 (6 delar)

Filborste: 1 st nr 576000 strl 115×40

PUK® universalssåg: 1 st nr 581220 strl 150

fasta skruvnycklar, dubbla, 6 – 22 mm med hållare: 1 st nr 610960 storlek 8 (6×7 - 19×22 mm)
med 1 st nr 611500 storlek 8

Vinkelskruvmejselsats för Torx®: 1 st nr 624857 strl. 8 (TX6 – TX25)

Sexkantvinkelskruvdragarsats med plasthållare: 1 st nr 626072 stl 9 (1,5 - 10 mm)

Hylsnyckelsortiment 1/4 tum: 1 st nr 630368 (29 delar)

Spårskruvmejsel: 1 st nr 660711 strl. 5 (3,5 - 8 mm)

Skruvmejsel för Phillips: vardera 1 st nr 668401 storlek 1; 2

KNIPEX® kombitång: 1 st nr 701500 strl 160

Polygriptång: 1 st nr 706151 storlek 250

KNIPEX® spetstång med skär: 1 st nr 713150 strl 160

Pincett, nålspetsar: 1 st nr 727520 storlek N

KNIPEX® sidavbitare: 1 st nr 724900 storlek 160

PB Swiss Tools-flatmejsel: 1 st nr 741000 strl 150
RENNSTEIG drivdornssats med styrhylsa: 1 st nr 747200 strl. 6 (2 - 8 mm)
1 PB Swiss Tools körnare: 1 st nr 749200 strl 90
GARANT smideshammare med skaft av hickory: vardera 1 st nr 750110 storlek 100; 300
 Fasonsax med utväxling: 1 st nr 766042 storlek 260
PB Swiss Tools syl: 1 st nr 831600 strl 80
NOGA finmekanikerskavstål: 1 st nr 836400 storlek 120
 Plastoljekanna: 1 st nr 083529 strl 80
 Combi-sax: 1 st nr 763100 strl 140
OBS!:
Verktyget levereras löst.

Teknisk beskrivning

Produktslag	Verktygssortiment
-------------	-------------------

Tillbehör

Skruvdragare för Phillips, med krafthandtag krysspårstorlek 1	668401 1
Kallmejsel/flatmejsel, specialkvalitet totallängd 150 mm	741000 150
Halvrundfil Längd utan tånge 200 mm	513200 200
Nyckelfilsats, 6 delari plastfodral	518930
Liten plastoljekanna Rymd 80 ml	083529 80
Combi-saxrak totallängd 140 mm	763100 140
Fasonplåtsax med tvåkomponentenshandtag totallängd 260 mm	766042 260
Pincett spetsig, 125 mm form AA Material N	727520 N
Pryl med plastskaft klinglängd 80 mm	831600 80
Precisionsskavstål med utbytbar klingaWS	836400
Vinkelskruvmejselsats för Torx [®] fosfaterad Antal skruvmejslar 11	624870 11
Rullmåttband med fönster bandlängd 2 m	462210 2
Universalsåg "PUK" med universalblad (310)Fast handtag	581220

Insexnyckelsatsförrnicklad Antal skruvmejslar 9	626072 9
Spetstång, rak, polerad totallängd 160 mm	713150 160
Trekantig fil Längd utan tånge 200 mm	511200 200
Mekanikerkörnare totallängd 90 mm	749200 90
Skruvdragare för Phillips, med krafthandtag krysspårstorlek 2	668401 2
Drivdornssats i plasthållare, normalkvalitet antal drivdornar 6	747200 6
Smideshammare medskyddskrage vikt utan skaft 100 g	750110 100
Rundfil Längd utan tånge 200 mm	514200 200
Skjutmått mätområde 150 mm	410100 150
Skruvdragarsats för spår, med krafthandtag Antal skruvmejslar 5	660711 5
Verktygsväska, uppfällbaråt båda sidor, med mellanvägg	691450
Sidavbitare polerad totallängd 160 mm	724900 160
Kombinationstång, polerad totallängd 160 mm	701500 160
Polygriptång med plastöverdrag totallängd 250 mm	706151 250
Smideshammare medskyddskrage vikt utan skaft 300 g	750110 300
Dubbla u-nycklar, sats Antal nycklar 8	610960 8
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40
Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant29 delar Typ 6	630368 6
Verktygssats för mekaniker, 94 delarutan väska	680255