



## Momentmejslar, Typ: 6IP



### Beställningsdata

Ordernummer	659950 6IP
GTIN	4013288093387
Artikelklass	63F

### Beskrivning

#### Utförande:

Beprovat ergonomiskt handtag, från 5 Nm med pistolgrepp. Varje enskild momentmejsel är inställd på ett **vridmoment som passar skruvstorleken**.

En låsring skyddar mekanismen i handtaget mot oavsiktlig justering eller manipulation.

Klingstorlek och vridmoment är inpräglade i handtagets ände.

När det inställda vridmomentet nåtts löser mejseln ut med touch-ljud. **Fortsatt dragning av skruven är inte möjlig.**

Storlek 2 – 4 för insexskruvar.

Storlek TX6 – TX20 för skruvar med **Torx®-profil**.

Storlek 6IP – 20IP för skruvar med **Torx Plus®-profil**.

#### Användningsdata:

Idealiska för montering av vändskär.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

### Teknisk beskrivning

klinglängd	65 mm
mätnoggrannhet vridmoment	±10 %
inställt vridmoment	60 cNm

inställt vridmoment	0,6 Nm
Utlösningens värde justerbarhet	inte justerbar
Inställning av utlösningens värde	förinställd
mätmetod	vridmoment
Anslutningsform	fast
total längd L	175 mm
omkopplingsbar avläsning	cNm
Norm	DIN EN ISO 6789
Feedback	utlösande
vikt	117 g
Utlösningens princip	mekanisk slirkoppling
Dragriktning	Högerdragning
Loggbara data	nej
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
Mätteknik	mekanisk
Drivprofil	Skruvmejsel för TORX PLUS®-skruvar
tillverkarens beteckning	300 IP
Fast inställt vridmoment	ja
Produktslag	Momentskruvdragare