

## Montageverktygssortiment, 107 delar med X-ABS-verktygsväska



### Beställningsdata

Ordernummer	680352
GTIN	2050001016454
Artikelklass	66H

### Beskrivning

#### Användningsdata:

Innehåller förstklassiga kvalitetsverktyg för **underhåll och reparation av anläggningar, maskiner, elapparater mm.**

#### leveransinnehåll:

Stickcirkel: 1 st nr 457600 strl 200

ritsnål, dubbelsidig: 1 st. nr 458400

**STABILA**® tumstock av trä: 1 St. Nr. 466005 storlek 2

**DICK** verkstadsfilsats, huggning 2 med handtag, sorterade i rullväska: 1 st nr 517200 strl. 200 (5 delar)

Nyckelfilar sorterade i plastväska: 1 st nr 518930 (6 delar)

stålborste, 3 rader: 1 st nr 575000 strl 3

bågfil med blad: 1 st nr 580700 strl 300

**GARANT** minibågfil: 1 st. nr 581195

**GARANT** Dubbelskruvnycklar 6 – 34 mm med hållare: 1 st nr 610610 storlek 12 (6x7 – 30x34 mm) med 1 st nr 611500 storlek 12

**GARANT** dubbelringnyckel 6 – 22 mm: 1 st nr 615610 storlek 8 (6x7 - 19x22 mm)

Sexkantvinkelskruvdragarsats i plasthållare: 1 st nr 626072 stl 9 (1,5 - 10 mm)

Vinkelskruvmejsel för Torx®: 1 st nr 624857 strl. 8 (TX6 – TX25)

Hylsnyckelsortiment 1/2 tum: 1 st nr 637718 storlek 6 (16 delar)

**GARANT** spårskruvdragarsats: 1 st nr 660036 storlek 5 (3,5 - 8 mm)

**PB Swiss Tools** spårskruvdragarsats korta: 1 st. nr 664100 strl. 6,5

**PB Swiss Tools** vinkelskruvdragare för spår: 1 st. nr 664800 strl. 6,5

**PB Swiss Tools** spänningsprovare upp till 250 V: 1 st. nr 665020 strl. 3,5  
**GARANT** skruvmejsel för Phillips: Vardera 1 st. nr 667702 storlek1; 2  
 Kombitång: 1 st nr 703000 strl 180  
 Polygriptång: 1 st nr 706151 storlek 250  
**KNIPEX**® avbitare: 1 st nr 706610 strl 210  
 Universalgriptång: 1 st nr 708205 strl 250  
 Spetstång med skär: 1 st nr 713200 strl 160  
 invändig spårringstång, rak: 1 st nr 719805 strl. J2  
 utvändig spårringstång, rak: 1 st nr 719905 strl. A2  
 Sidavbitare: 1 st nr 725250 strl 160  
**RENNSTEIG** plattmejsel: 1 st nr 740500 strl 175  
**RENNSTEIG** kryssmejsel: 1 st nr 740600 strl 150  
**RENNSTEIG** hålstanssats och körnare: 1 st nr 745600 strl. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)  
 2 smideshammare med 3K-skaft: vardera 1 st nr 750450 storlek 300; 500  
 Plasthammare: 1 st nr 754500 strl 32  
 Fasonsax med utväxling: 1 st nr 766042 storlek 260  
 Elektrikersax: 1 st nr 769005 strl 130  
**PB Swiss Tools** brotsch: 1 st nr 831700 strl 110  
 kabelkniv med fast blad: 1 st nr 844300 strl 175  
 Plastoljekanna: 1 st nr 083532 storlek 125  
 ficklampa, LED: 1 st nr 081437 storlek BLACK  
 isoleringstejp, svart: 1 st nr 083654 storlek BLACK  
 märkpenna, blå: 1 st nr 085154 strl. B  
**PARAT**® X-ABS-verktygsväska: 1 st nr 692671  
**OBS!:**  
**Verktyget levereras löst.**

## Teknisk beskrivning

Antal ingående batterier	3
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081557 LR3
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Verktygssortiment

## Tillbehör

Dubbla u-nycklar, sats Antal nycklar 12	610610 12
Låsringstång Typ J2	719805 J2

Hovtång totallängd 210 mm	706610 210
Upprymmare med plastskaft klinglängd 110 mm	831700 110
Hålstanssatsi plasthållare antal verktyg 6	745600 6
Polygriptång med plastöverdrag totallängd 250 mm	706151 250
Skruvdragare för Phillips, med 2K-Haptoprene-handtag krysspårstorlek 2	667690 2
Flatmejslar totallängd 175 mm	740500 175
Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant16 delar Typ 6	637718 6
MinibågfilErgonimiskt handtag	581195
Skruvdragarsats för spår, med 2K-Haptoprene-handtag Antal skruvmejslar 5	660031 5
Stickcirkel längd L 200 mm	457600 200
Elektrikersax, förnickladmed trådavbitare totallängd 130 mm	769005 130
Vinkelskruvdragare för spår mejselbredd b 6,5 mm	664800 6,5
Fasonplåtsax med tvåkomponentenshandtag totallängd 260 mm	766042 260
Sats med universalfiler, fem delar i fodralhuggning 2 Längd utan tånge 200 mm	517200 200
Vinkelritsnål	458400
Nyckelfilsats, 6 delari plastfodral	518930
Skruvdragare för Phillips, med 2K-Haptoprene-handtag krysspårstorlek 1	667690 1
Bågfilställning 317med bimetallblad, 24 tänder	580700
Spänningsprovare specialkvalitet eggbredd 3,5 mm	665020 3,5
LED-ficklampa med batterier Färg BLACK	081437 BLACK
Spetstång, rak, blank totallängd 160 mm	713200 160
Vinkelskruvmejselsats för Torx®fosfaterad Antal skruvmejslar 11	624870 11
Isoleringsband Färg BLACK	083654 BLACK
Plastoljekanna med pip Rymd 125 ml	083532 125
Vanadinkombinationstång, blank totallängd 180 mm	703000 180

Kabelkniv med fast blad	844300
Insexnyckelsatsförnicklad Antal skruvmejslar 9	626072 9
Skruvdragare för spår, kort mejselbredd b 6,5 mm	664100 6,5
Universaltång med prismaback totallängd 250 mm	708205 250
Låsringstång Typ A2	719905 A2
Plasthammare med Cellidor-slag huvud-Ø 32 mm	754500 32
Smideshammaremed 3K-skaft vikt utan skaft 300 g	750450 300
HandstålborsteSlät ståltråd 0,35 mm Antal beläggningsrader 3	575000 3
Sidavbitare blank totallängd 160 mm	725250 160
Smideshammaremed 3K-skaft vikt utan skaft 500 g	750450 500
Permanentmärkpenna Dura-Ink® 15 skrivefärg B	085154 B
Kryssmejsel totallängd 150 mm	740600 150
X-ABS verktygsväska extra hög, med bottenlåda, 2 verktygstavlor och TSA-lås Typ 1	692671 1
Montageverktygssortiment, 107 delarutan behållare	680355
Trämåttstock, gul Längd 2 m	466005 2