

Verktygssats för elektriker, 82 delar utan väska



Beställningsdata

Ordernummer	680505
GTIN	2050001017710
Artikelklass	66H

Beskrivning

Användningsdata:

Innehåller de viktigaste kvalitetsverktygen för elinstallationer.

Innehåll:

Spiralborrssats HSS, i kassett: 1 st nr 115000 strl 1 – 10

STABILA® tumstock av trä: 1 St. Nr. 466005 storlek 2

Snörslå med färgpulver vardera: 1 st nr 467590 storlek 1; nr 467595 storlek R

STABILA® lättmetallvattenpass: 1 st nr 467030 strl 400

DICK flatfil, huggning 1 med skaft: 1 st nr 510100 strl 150

DICK halvrundfil, huggning 2 med skaft: 1 st nr 513200 strl 150

DICK rundfil, huggning 2 med skaft: 1 st nr 514200 strl 150

Trådborste: 1 st nr 575000 strl 3

PUK® universalssåg: 1 st nr 581220

Hylsnyckelsortiment 1/4 tum: 1 st nr 630168 storlek 6
(17 delar)

Wera spårskruvmejsel, VDE-isolerad: vardera 1 st nr 663100 strl. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

PB Swiss Tools spänningsprovare för max 250 V: 1 st. nr 665020 strl. 2,5

BENNING spänningsprovare "Analog": 1 st nr 473105 strl. Analog
med tillhörande väska: 1 st. nr 473336 stl. B

Nyckel för säkringshållare, enligt EN 60900 isolerad upp till 1000 V: 1 st nr 665800 av 2 – 63 A

Wera skruvmejsel för Phillips, VDE-isolerad: vardera 1 st nr 668600 strl. 1; 2

KNIPEX® kombinationstång, VDE-isolerad: 1 st nr 701700 strl 160

KNIPEX® polygriptång, VDE-isolerad: 1 st nr 705740 strl 250

KNIPEX® spetstång med skär, VDE-isolerad: 1 st nr 713300 strl 160
KNIPEX® sidavbitare, VDE-isolerad: 1 st nr 725300 strl 160
KNIPEX® skaltång, VDE-isolerad: 1 st nr 728750 strl 160
JOKARI® kabelskalkniv: 1 st nr 728010 strl 8 – 28
RENNSTEIG murarmejsel, flat: 1 st nr 742500 strl 250
RENNSTEIG murarmejsel, spetsig: 1 st nr 742600 strl 250
RENNSTEIG elektrikerhuggmejsel, flat: 1 st nr 743000 strl 250
GARANT smideshammare med skaft av hickory: 1 st nr 750110 strl 500
 smidesslägg med skaft: 1 st nr 751055 storlek 1
 Fasonsax med utväxling: 1 st nr 766000 strl 260
 Telefonsax: 1 st nr 769005 strl 130
Milwaukee® hårdmetallstenborrrar i plastbox: 1 st. nr 786081 stl. 5 (Ø 4–10 mm)
 Huggjärn/stämjärn: 1 st nr 794800 strl 16
RUNPOTEC® indragsband av nylon: 1 st nr 814862 strl 10
 Upprymmare: 1 st nr 831700 strl 110
 kabelkniv med fast blad: 1 st. nr 844300
 isoleringstejp, svart: 1 st nr 083654 storlek BLACK
 ficklampa, LED: 1 st nr 081437 storlek BLACK
 Spackel: 1 st nr 087650 strl 50
 gipsbägare av gummi: 1 st nr 087680 strl 125
 Rundpensel: 1 st nr 087005 strl 20
OBS!:
Verktyget levereras löst.

Teknisk beskrivning

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081557 LR3
Antal ingående batterier	3
Energiförsörjning	Batteridriven
Produktslag	Verktygssortiment

Tillbehör

Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtagisolerad mejselbredd b 3,5 mm	663100 3,5
Flatfil Längd utan tånge 150 mm	510100 150
LED-ficklampa med batterier Färg BLACK	081437 BLACK

Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtagisolerad mejselbredd b 6,5 mm	663100 6,5
Fasonplåtsax med tvåkomponentenshandtag totallängd 260 mm	766000 260
Rundfil Längd utan tånge 150 mm	514200 150
Elektrikerskruvdragare för Phillips, med kraftformhandtagisolerad krysspårstorlek 1	668600 1
Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtagisolerad mejselbredd b 8 mm	663100 8
Kombitång, förkromadVDE-isolerad totallängd 160 mm	701700 160
Stämjärn med träskaft eggbredd 16 mm	794800 16
Spetstång, rakVDE-isolerad totallängd 160 mm	713300 160
Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtagisolerad mejselbredd b 5,5 mm	663100 5,5
Snörslå 30 m Utväxling indrag (x gånger) 1	467590 1
Nyckel för säkringshållare, anpassningsbarisolerad	665800
Sidavbitare, förkromadVDE-isolerad totallängd 160 mm	725300 160
Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant17 delar Typ 6	630168 6
Muraremejslarplan totallängd 250 mm	742500 250
Nylondragfjäder bandlängd 10 m	814862 10
Spackel, trähandtag. Bredd 50 mm	087650 50
Gipsbägare Maximal Ø 125 mm	087680 125
Muraremejslarspetsig totallängd 250 mm	742600 250
Elektrikersax, förnickladmed trådavbitare totallängd 130 mm	769005 130
Rund pensel industriutförande Ø 20 mm	087005 20
Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtagisolerad mejselbredd b 4 mm	663100 4
Spänningsprovare specialkvalitet eggbredd 2,5 mm	665020 2,5
Avmantlingskniv med krokigt blad för kabel-Ø 8-28 mm	728010 8-28
Kabelkniv med fast blad	844300
Halvrundfil Längd utan tånge 150 mm	513200 150

Universalsåg "PUK" med universalblad (310)Fast handtag	581220
Färgpulver för snörslå250 g Typ R	467595 R
SpänningsprovareDUSPOL® instrumenttyp ANALOG	473105 ANALOG
Polygriptång Alligator®VDE-grepphylsor totallängd 250 mm	705740 250
Avisoleringstång, förkromadVDE-isolerad totallängd 160 mm	728750 160
Sats spiralborrar HSS nr 114000 med kassett Typ 1-10	115000 1-10
Isoleringsband Färg BLACK	083654 BLACK
Bärväska Duspol Typ B	473336 B
HandstålborsteSlät ståltråd 0,35 mm Antal beläggningsrader 3	575000 3
Elektrikermejsel totallängd 250 mm	743000 250
Upprymmare med plastskaft klinglängd 110 mm	831700 110
Smideshammare medskyddskrage vikt utan skaft 500 g	750110 500
Elektrikerskruddragare för Phillips, med kraftformhandtagisolerad krysspårstorlek 2	668600 2
Lättmetallvattenpass Längd 400 mm	467030 400
Filskaf av hådrträ totallängd 100 mm	519400 100
Trämåttstock, gul Längd 2 m	466005 2