



## Momentmejslar, Typ: 4



### Beställningsdata

Ordernummer	659950 4
GTIN	4013288099150
Artikelklass	63F

### Beskrivning

#### Utförande:

Beprövat ergonomiskt handtag, från 5 Nm med pistolgrepp. Varje enskild momentmejsel är inställd på ett **vridmoment som passar skruvstorleken**.

En låsring skyddar mekanismen i handtaget mot oavsiktlig justering eller manipulation.

Klingstorlek och vridmoment är inpräglade i handtagets ände.

När det inställda vridmomentet nåtts löser mejseln ut med touch-ljud. **Fortsatt dragning av skruven är inte möjlig.**

Storlek 2 – 4 för insexskruvar.

Storlek TX6 – TX20 för skruvar med **Torx®-profil**.

Storlek 6IP – 20IP för skruvar med **Torx Plus®-profil**. Med pistolgrepp för överföring av höga vridmoment.

#### Användningsdata:

Idealiska för montering av vändskär.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

### Teknisk beskrivning

klinglängd	65 mm
------------	-------

inställt vridmoment	500 cNm
inställt vridmoment	5 Nm
mätnoggrannhet vridmoment	±10 %
totallängd L	160 mm
Anslutningsform	fast
Utlösningssprincip	mekanisk slirkoppling
Utlösningssvärdets justerbarhet	inte justerbar
Feedback	utlösande
vikt	219 g
Inställning av utlösningssvärdet	förinställd
mätmetod	vridmoment
omkopplingsbar avläsning	cNm
Norm	DIN EN ISO 6789
Dragriktning	Högerdragning
Loggbara data	nej
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
Mätteknik	mekanisk
Drivprofil	Sexkantskruvdragare
tillverkarens beteckning	300 Hex pistol
Fast inställt vridmoment	ja
Produktslag	Momentskruvdragare