

## Verktygssats, 29 delar, VDE-isolerade verktyg i verktygsportfölj



### Beställningsdata

Ordernummer	680540
GTIN	2050001017611
Artikelklass	66H

### Beskrivning

#### Användningsdata:

Innehåller **verktyg som är isolerade enligt DIN EN 60900 / VDE 0682**. Verktygsmapp av slätt konstläder.

#### leveransinnehåll:

Fasta u-nycklar: vardera 1 st nr 613333 storlek 10; 13; 16; 17; 18; 19

**wiha** hylsnycklar med handtag: vardera 1 st nr 622500 storlek 5,5; 6; 7; 8; 9; 10

Spårskruvmejsel elektriker: vardera 1 st nr 663301 storlek 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5

**PB Swiss Tools** spänningsprovare för max 250 V: 1 st. nr 665020 strl. 2,5

**BENNING** spänningsprovare "Analog": 1 st nr 473105 storlek ANALOG

Nyckel för säkringshållare, isolerad upp till 1000 V enligt EN 60900: 1 st nr 665800

Elektrikermejsel för Phillips: Vardera 1 st. nr 668631 storlek1; 2

**KNIPEX**® kombitång, VDE-isolerad: 1 st nr 701700 strl 180

**KNIPEX**® spetstång med skär: 1 st nr 713300 strl 200

**KNIPEX**® sidavbitare, VDE-isolerad: 1 st nr 725300 strl 160

**KNIPEX**® skaltång, VDE-isolerad: 1 st nr 728750 strl 160

**KNIPEX**® kabelsax: 1 st nr 730350 strl 165

**KNIPEX**® kabelkniv med fast blad: 1 st. nr 844410

#### OBS!:

**Leverans sker med sorterat verktyg i verktygsportfölj.**

## Teknisk beskrivning

Antal delar	29
Produktslag	Verktygssortiment

## Tillbehör

Elektrikerskruvdragare för spårisolerad mejselbredd b 3,5 mm	663301 3,5
Hylsskruvmejsel med handtagisolerad nyckelvidd 5,5 mm	622500 5,5
Hylsskruvmejsel med handtagisolerad nyckelvidd 7 mm	622500 7
Hylsskruvmejsel med handtagisolerad nyckelvidd 9 mm	622500 9
Nyckel för säkringshållare, anpassningsbarisolerad	665800
Fasta u-nycklarisolerad nyckelvidd 18 mm	613330 18
Elektrikerskruvdragare för Phillipsisolerad krysspårstorlek 2	668631 2
Spänningsprovare specialkvalitet eggbredd 2,5 mm	665020 2,5
Liten kabelsax med 2K-grepphylsorVDE-isolerad totallängd 165 mm	730350 165
Kombitång, förkromadVDE-isolerad totallängd 180 mm	701700 180
Fasta u-nycklarisolerad nyckelvidd 16 mm	613330 16
Spetstång, rakVDE-isolerad totallängd 200 mm	713300 200
Elektrikerskruvdragare för spårisolerad mejselbredd b 6,5 mm	663301 6,5
Fasta u-nycklarisolerad nyckelvidd 13 mm	613330 13
Elektrikerskruvdragare för Phillipsisolerad krysspårstorlek 1	668631 1
Kabelkniv med fast bladisolerade enligt VDE	844410
Sidavbitare, förkromadVDE-isolerad totallängd 160 mm	725300 160
Fasta u-nycklarisolerad nyckelvidd 10 mm	613330 10
Fasta u-nycklarisolerad nyckelvidd 19 mm	613330 19
Hylsskruvmejsel med handtagisolerad nyckelvidd 6 mm	622500 6

Elektrikerskruvdragare för spårisolerad mejselbredd b 4 mm	663301 4
SpänningsprovareDUSPOL® instrumenttyp ANALOG	473105 ANALOG
Avisoleringstång, förkromadVDE-isolerad totallängd 160 mm	728750 160
Fasta u-nycklarisolerad nyckelvidd 17 mm	613330 17
Hylsskruvmejsel med handtagisolerad nyckelvidd 10 mm	622500 10
Hylsskruvmejsel med handtagisolerad nyckelvidd 8 mm	622500 8
Elektrikerskruvdragare för spårisolerad mejselbredd b 5,5 mm	663301 5,5
Elektrikerskruvdragare för spårisolerad mejselbredd b 2,5 mm	663301 2,5
Elektrikerskruvdragare för spårisolerad mejselbredd b 3 mm	663301 3
SpänningsprovareDUSPOL® instrumenttyp ANALOG	473106 ANALOG
Verktogsportfölj med blixtlås och mellanvägg	691538