

Elektronikverktygssats 118 delar med verktygsväska



Beställningsdata

Ordernummer	680400
GTIN	2050001016485
Artikelklass	66H

Beskrivning

Innehåll:

GARANT skjutmått: 1 st nr 410100 strl 150

Stahlwille® U-ringnyckel: vardera 1 st nr 613500 strl. 3,2; 4; 5; 5,5; 7; 8; 10; 11; 13 mm

Vinkelskruvmejselsats för insexskruvar: vardera 1 st nr 626038 strl. 0,7; 0,9

vardera 1 st nr 626037 strl. 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5

vardera 1 st nr 626039 strl. 1/16; 3/32; 1/8; 3/16

GARANT hylsnyckelsortiment, 1/4 tum: 1 st nr 630325 strl. SD (41 delar)

PB Swiss Tools elektrikerspårskruvdragare: vardera 1 st nr 663000 strl. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5

PB Swiss Tools spårskruvdragarsats korta: vardera 1 st nr 664100 strl. 5,5; 8

PB Swiss Tools vinkelskruvdragare för spår: vardera 1 st nr 664800 storlek 4; 5,5

PB Swiss Tools vinkelskruvdragare för Phillips: vardera 1 st nr 669400 storlek 1; 2

PB Swiss Tools skruvdragare för Phillips: vardera 1 st nr 668000 storlek 0; 1; 2; 1K; 2K

Sökspegel: 1 st nr 081620 strl 23

Wera spårskruvmejsel elektronik: vardera 1 st nr 669900 storlek 2,5; 3; 4

Wera elektrikermejsel för Phillips: vardera 1 st nr 669905 storlek 0; 1

Wera Pozidriv-elektronikskruvmejsel: 1 st nr 669910 strl. 0

KNIPEX® polygriptång Cobra®: 1 st nr 705800 strl 125

antimagnetisk pincett, nålspetsar: 1 st nr 727520 storlek AM

antimagnetisk pincett,avfasad / trubbig: 1 st nr 727580 storlek AM

antimagnetisk krysspincett, vinklad / trubbig: 1 st nr 727700 storlek AM

antimagnetisk utdragspincett för mikrokomponenter: 1 st nr 727840 storlek AM

antimagnetisk pincett, isolerad, spetsig: 1 st nr 727920 storlek AM

Monteringsklämtång: 1 st nr 727950 strl 200

GARANT elektroniksidavbitare: 1 st. nr 726210 strl. 125

GARANT elektronikspetstång: 1 st nr 727170 strl. 140

GARANT elektronikflackstång: 1 st nr 727165 strl 140

GARANT vanadium-sidavbitare: 1 st nr 723040 strl 160

GARANT automatisk avisoleringstång: 1 st nr 728613 strl 6

Lackavskalare: 1 st nr 728770 strl 120

Kabelsax, liten: 1 st nr 730100 strl 160

drivdornar med hylsa: 1 st nr 748201 strl. 9 (0,9–5,9 mm)

smideshammare med hickoryskaft: 1 st. nr 750100 strl. 100

Tajima universalkniv med brytblad: 1 st. nr 844900

Skiftnyckel: 1 st nr 813961 storlek 150

isoleringstejp, svart: 1 st nr 083654 SVART

ficklampa, LED: 1 st nr 081437 BLACK

PARAT® verktygsväska: 1 st. nr 692500

OBS!:

Verktyget levereras löst.

Teknisk beskrivning

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081557 LR3
Antal ingående batterier	3
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Verktygssortiment

Tillbehör

Elektrikerskruvdragare för spår, Classicisolerad mejselbredd b 5,5 mm	663000 5,5
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 4 mm	613500 4
Skruvdragare för spår, kort mejselbredd b 8 mm	664100 8
Elektrikerskruvdragare för spår, Classicisolerad mejselbredd b 3,5 mm	663000 3,5
Avisoleringstång för ledararea 6 mm ²	728613 6

Elektrikerskruvdragare för spår, Classicisolerad mejselbredd b 2 mm	663000 2
Skruvdragare för Phillips med plasthandtag krysspårstorlek 1	668000 1
Vinkelskruvmejsel för Phillips krysspårstorlek 2	669400 2
Krysspincett trubbig / vinklad, 160 mm Material AM	727700 AM
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 11 mm	613500 11
Liten kabelsax totallängd 160 mm	730100 160
Insexnyckelförnicklad sexkant 3/32 tum	626039 3/32
Elektronikflacktång totallängd 140 mm	727165 140
Insexnyckelförnicklad sexkant 4 mm	626037 4
Vinkelskruvdragare för spår mejselbredd b 4 mm	664800 4
Insexnyckelfosfaterad sexkant 0,7 mm	626038 0,7
Skjutmått mätområde 150 mm	410100 150
Insexnyckelförnicklad sexkant 1,3 mm	626037 1,3
Utdragspincett för mikrokomponenter 8–14 stift Material AM	727840 AM
Insexnyckelförnicklad sexkant 1/8 tum	626039 1/8
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 5 mm	613500 5
Insexnyckelförnicklad sexkant 5 mm	626037 5
Drivdornssats med styrhysai plastetui antal drivdornar 9	748201 9
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 13 mm	613500 13
Aluminiumverktygslådor med bottenlåda och verktygstavlor	692000
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 10 mm	613500 10
Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 41 delar Typ SD	630325 SD
Elektronikerskruvdragare för spår Kraftform Micro, ESD mejselbredd b 2,5 mm	669900 2,5
Skruvdragare för Phillips med plasthandtag krysspårstorlek 2K	668000 2K
Pincett spetsig, 125 mm form AA Material AM	727520 AM

Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 7 mm	613500 7
Elektronikskruvdragare för PozidrivESD krysspårstorlek 0	669910 0
Elektroniksidavbitare, normal huvudform totallängd 125 mm	726210 125
Monteringsklämtång med spärrfunktion totallängd 200 mm	727950 200
Insexnyckelförnicklad sexkant 1,5 mm	626037 1,5
Skruvdragare för Phillips med plasthandtag krysspårstorlek 1K	668000 1K
Skruvdragare för Phillips med plasthandtag krysspårstorlek 0	668000 0
Elektronikspetstång totallängd 140 mm	727170 140
Sökspegel Spegelmått 23 mm	081620 23
Pincett, förskjutna, trubbiga 2,5 mm breda spetsar, 120 mm, form 2a Material AM	727580 AM
Elektronikmejsel för PhillipsESD krysspårstorlek 1	669905 1
Elektrikerskruvdragare för spår, Classicisolerad mejselbredd b 2,5 mm	663000 2,5
Skiftnyckel med grepphylsa totallängd 150 mm	813961 150
Kraftsidavbitare, förkromad, med grepphylsor totallängd 160 mm	723040 160
Insexnyckelförnicklad sexkant 2,5 mm	626037 2,5
Elektrikerskruvdragare för spår, Classicisolerad mejselbredd b 4 mm	663000 4
Insexnyckelförnicklad sexkant 3 mm	626037 3
Isoleringsband Färg BLACK	083654 BLACK
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 5,5 mm	613500 5,5
Plastfodral för insexnycklar Typ 8	626250 8
Smideshammare medskyddshylsa vikt utan skaft 100 g	750100 100
Skruvdragare för Phillips med plasthandtag krysspårstorlek 2	668000 2
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 8 mm	613500 8

Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 3,2 mm	613500 3,2
Insexnyckelförnicklad sexkant 2 mm	626037 2
Insexnyckelförnicklad sexkant 3/16 tum	626039 3/16
Skruvdragare för spår, kort mejselbredd b 5,5 mm	664100 5,5
Pincett form AA rak, isolerad Material AM	727920 AM
Universalknivmed 3 knivblad, 9 mm	844900
Elektronikskruvdragare för spårKraftform Micro, ESD mejselbredd b 4 mm	669900 4
Elektronikskruvdragare för spårKraftform Micro, ESD mejselbredd b 3 mm	669900 3
Insexnyckelförnicklad sexkant 1/16 tum	626039 1/16
Insexnyckelfosfaterad sexkant 0,9 mm	626038 0,9
LED-ficklampamed batterier Färg BLACK	081437 BLACK
Vinkelskruvdragare för spår mejselbredd b 5,5 mm	664800 5,5
Elektronikmejsel för PhillipsESD krysspårstorlek 0	669905 0
Lackavskalare med knivskär 0,6 mm totallängd 120 mm	728770 120
Vinkelskrummejsel för Phillips krysspårstorlek 1	669400 1
Elektronikverktygssats 118 delarutan låda	680405