

Verktgssortiment A / 95 delar – grundutrustning



Beställningsdata

Ordernummer	680560
GTIN	2050001021847
Artikelklass	66H

Beskrivning

Användningsdata:

Vanliga sortiment för förvaring i verkstadvagnar, arbetsbänkar, lådor etc.

leveransinnehåll:

Tajima rullmåttband: 1 st. nr 462300 strl. 5

DICK halvrundfil, huggning 2: 1 st nr 513200 strl 200

Filskaft av hårdträ: 1 st. nr 519400 strl. 120

Sats med nyckelfilar i plåtetui: 1 st nr 518950 (6 delar)

handstålborste: 1 st nr 575000 strl 4

Stahlwille® dubbla u-nycklar, sats: 1 st nr 611000 storlek 10 (6×7 - 27×30 mm)

Stahlwille® ringnyckelsats: 1 st nr 615500 storlek 10 (6×7 - 27×30 mm)

Vinkelskruvmejselsats insex för Torx®: 1 st nr 626072 storlek 8 (2 - 10mm)

Stahlwille® hylsnyckelsortiment 1/2 tum inklusive drivdelar: 1 st nr 637916 strl. 6 (28 delar)

Wera spårskruvmejselsats: 1 st nr 660110 strl. 6 (3,5 - 10 mm)

150 spänningsprovare 110 – 250 V: 1 st nr 665014 storlek 2,5

PB Swiss Tools spårskruvmejsel kort: 1 st. nr 664100 strl. 6,5

Wera skruvdragare kort för Phillips: 1 st nr 668260 storlek 2S

Wera skruvmejselsats för Phillips: 1 st nr 667710 storlek 3 (3 delar)

KNIPEX® kraftkombitång, förkromad: 1 st nr 700400 strl 180

KNIPEX® polygriptång: 1 st nr 705900 strl 250

KNIPEX® sidavbitare, förkromad: 1 st nr 724861 strl 160

RENNSTEIG plattmejsel: 1 st nr 740500 strl 175
RENNSTEIG hålstanssats och körnare: 1 st nr 745600 stl 6 (2 - 6; 120 mm)
GARANT smideshammare: 1 st nr 750110 strl 500
Wera plasthammare med uretaninsatser: 1 st nr 754200 strl 32
PB Swiss Tools syl med plasthandtag: 1 st nr 831600 strl 110
RENNSTEIG trekantigt skavstål med trähandtag: 1 st nr 836010 strl 150
RENNSTEIG planskavstål med trähandtag: 1 st nr 837020 strl 200
Tajima universalkniv, 18 mm-blad: 1 st. nr 845030
 oljekanna av plast med mässingsrör: 1 st nr 083529 strl 80
 Teleskopmagnet: 1 st nr 081650 (längd 160 – 670 mm)
 ficklampa, LED: 1 st nr 081437 BLACK

Teknisk beskrivning

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081557 LR3
Antal ingående batterier	3
Produktslag	Verktygssortiment

Tillbehör

Plasthammare med polyuretanslag huvud-Ø 32 mm	754200 32
Polygriptång Cobra® förkromad totallängd 250 mm	705900 250
Skruvmejselsats för Phillips, med Kraftform-handtag Antal skruvmejslar 3	667710 3
Dubbla u-nycklar, sats Antal nycklar 10	611000 10
Planskavstål klinglängd 200 mm	837020 200
Kraftkombitång, förkromad, med grepphylsor totallängd 180 mm	700400 180
Teleskopmagnet	081650
Pryl med plastskaft klinglängd 110 mm	831600 110
Filskافت av hårdträ totallängd 100 mm	519400 100
LED-ficklampa med batterier Färg BLACK	081437 BLACK
Liten plastoljekanna Rymd 80 ml	083529 80
	660110 6

Skruvdragarsats för spår, med kraftformhandtag Antal skruvmejslar 6

Halvrundfil Längd utan tånge 200 mm	513200 200
Hålstanssatsi plasthållare antal verktyg 6	745600 6
Sidavbitare förkromad med grepphylsor totallängd 160 mm	724860 160
Spänningsprovare specialkvalitet eggbredd 2,5 mm	665020 2,5
Universalkniv med 2K-handtagmed 1 klinga, 18 mm	845030
Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant28 delar Typ 6	637916 6
Skruvdragare för Phillips med klinga av rundstål krysspårstorlek 2S	668260 2S
Skruvdragare för spår, kort mejselbredd b 6,5 mm	664100 6,5
Flatmejslar totallängd 175 mm	740500 175
Trekantigt skavstål klinglängd 150 mm	836010 150
Smideshammare medskyddskrage vikt utan skaft 500 g	750110 500
Insexnyckelsatsförnicklad Antal skruvmejslar 8	626072 8
HandstålborsteSlät ståltråd 0,35 mm Antal beläggningsrader 4	575000 4
Nyckelfilsats, 6 delari plåtetui	518950
Rullmåttbandextra stabil bandlängd 5 m	462300 5
Ringnyckelsats, hög bockning Antal nycklar 10	615500 10
Skruvdragarsats för spår, med kraftformhandtag Antal skruvmejslar 5	660110 5