

Elektronikverktygssats 118 delar utan låda



Beställningsdata

Ordernummer	680405
GTIN	2050001016805
Artikelklass	66H

Beskrivning

Innehåll:

GARANT skjutmått: 1 st nr 410100 strl 150

Stahlwille® U-ringnyckel: vardera 1 st nr 613500 strl. 3,2; 4; 5; 5,5; 7; 8; 10; 11; 13 mm

Vinkelskruvmejselsats för insexskruvar: vardera 1 st nr 626038 storlek 0,7; 0,9

Vardera 1 st nr 626037 storlek 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5

Vardera 1 st nr 626039 storlek 1/16; 3/32; 1/8; 3/16

GARANT hylsnyckelsortiment, 1/4 tum: 1 st nr 630325 strl. SD (41 delar)

PB Swiss Tools elektrikerspårskruvdragare: vardera 1 st nr 663000 strl. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5

PB Swiss Tools spårskruvdragarsats korta: vardera 1 st nr 664100 strl. 5,5; 8

PB Swiss Tools vinkelskruvdragare för spår: vardera 1 st nr 664800 storlek 4; 5,5

PB Swiss Tools vinkelskruvdragare för Phillips: vardera 1 st nr 669400 storlek 1; 2

PB Swiss Tools skruvdragare för Phillips: vardera 1 st nr 668000 storlek 0; 1; 2; 1K; 2K

Sökspegel: 1 st nr 081620 strl 23

Wera spårskruvmejsel elektronik: vardera 1 st nr 669900 storlek 2,5; 3; 4

Wera elektrikermejsel för Phillips: vardera 1 st nr 669905 storlek 0; 1

Wera Pozidriv-elektronikskruvmejsel: 1 st nr 669910 strl. 0

KNIPPEX® polygriptång Cobra®: 1 st nr 705800 strl 125

antimagnetisk pincett, nålpetsar: 1 st nr 727520 storlek AM

antimagnetisk pincett, avfasad / trubbig: 1 st nr 727580 storlek AM

antimagnetisk krysspincett, vinklad / trubbig: 1 st nr 727700 storlek AM

antimagnetisk utdragspincett för mikrokomponenter: 1 st nr 727840 storlek AM

antimagnetisk pincett, isolerad, spetsig: 1 st nr 727920 storlek AM

Monteringsklämtång: 1 st nr 727950 strl 200

GARANT elektroniksidavbitare: 1 st. nr 726210 strl. 125

GARANT elektronikspetsång: 1 st nr 727170 strl. 140

GARANT elektronikflackång: 1 st nr 727165 strl 140

GARANT vanadium-sidavbitare: 1 st nr 723040 strl 160

GARANT automatisk avisoleringstång: 1 st nr 728613 strl 6

Lackavskalare: 1 st nr 728770 strl 120

Kabelsax, liten: 1 st nr 730100 strl 160

drivdornar med hylsa: 1 st nr 748201 strl. 9 (0,9–5,9 mm)

smideshammare med hickoryskaft: 1 st. nr 750100 strl. 100

Tajima universalkniv med brytblad: 1 st. nr 844900

Skiftnyckel: 1 st nr 813961 storlek 150

isoleringstejp, svart: 1 st nr 083654 SVART

ficklampa, LED: 1 st nr 081437 BLACK

OBS!:

Verktyget levereras löst.

Teknisk beskrivning

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081557 LR3
Antal ingående batterier	3
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Verktygssortiment

Tillbehör

Insexnyckelförnicklad sexkant 1,5 mm	626037 1,5
Insexnyckelförnicklad sexkant 3/16 tum	626039 3/16
Elektrikerskruvdragare för spår, Classicisolerad mejselbredd b 4 mm	663000 4
Elektrikerskruvdragare för spår, Classicisolerad mejselbredd b 5,5 mm	663000 5,5
Skruvdragare för Phillips med plasthandtag krysspårstorlek 2K	668000 2K
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 5,5 mm	613500 5,5

Plastfodral för insexnycklar Typ 8	626250 8
Skruvdragare för spår, kort mejselbredd b 8 mm	664100 8
Sökspegel Spegelmått 23 mm	081620 23
Avisoleringstång för ledararea 6 mm ²	728613 6
Elektrikerskruvdragare för spår, Classicisolerad mejselbredd b 2 mm	663000 2
Isoleringsband Färg BLACK	083654 BLACK
Insexnyckelförnicklad sexkant 5 mm	626037 5
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 3,2 mm	613500 3,2
Smideshammare medskyddshylsa vikt utan skaft 100 g	750100 100
Skruvdragare för Phillips med plasthandtag krysspårstorlek 1	668000 1
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 7 mm	613500 7
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 10 mm	613500 10
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 5 mm	613500 5
Insexnyckelfosfaterad sexkant 0,9 mm	626038 0,9
Utdragspincett för mikrokomponenter 8–14 stift Material AM	727840 AM
Elektrikerskruvdragare för spår, Classicisolerad mejselbredd b 2,5 mm	663000 2,5
Skruvdragare för spår, kort mejselbredd b 5,5 mm	664100 5,5
Elektronikmejsel för PhillipsESD krysspårstorlek 0	669905 0
Monteringsklämtång med spärrfunktion totallängd 200 mm	727950 200
Vinkelskruvdragare för spår mejselbredd b 4 mm	664800 4
Insexnyckelförnicklad sexkant 4 mm	626037 4
Kraftsidavbitare, förkromad, med grepphylsor totallängd 160 mm	723040 160
Insexnyckelförnicklad sexkant 3/32 tum	626039 3/32
Elektronikerskruvdragare för spårKraftform Micro, ESD mejselbredd b 2,5 mm	669900 2,5
Insexnyckelförnicklad sexkant 1/16 tum	626039 1/16

Skruvdragare för Phillips med plasthandtag krysspårstorlek 2	668000 2
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 8 mm	613500 8
Insexnyckelförnicklad sexkant 2,5 mm	626037 2,5
Vinkelskruvmejsel för Phillips krysspårstorlek 1	669400 1
Insexnyckelförnicklad sexkant 1,3 mm	626037 1,3
Pincett form AA rak, isolerad Material AM	727920 AM
Elektronikflacktång totallängd 140 mm	727165 140
Elektronikskruvdragare för PozidrivESD krysspårstorlek 0	669910 0
Skjutmått mätområde 150 mm	410100 150
LED-ficklampamed batterier Färg BLACK	081437 BLACK
Insexnyckelförnicklad sexkant 3 mm	626037 3
Elektronikskruvdragare för spårKraftform Micro, ESD mejselbredd b 4 mm	669900 4
Elektroniksidavbitare, normal huvudform totallängd 125 mm	726210 125
Elektronikmejsel för PhillipsESD krysspårstorlek 1	669905 1
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 4 mm	613500 4
Drivdornssats med styrhysai plastetui antal drivdornar 9	748201 9
Skruvdragare för Phillips med plasthandtag krysspårstorlek 1K	668000 1K
Elektronikskruvdragare för spårKraftform Micro, ESD mejselbredd b 3 mm	669900 3
Liten kabelsax totallängd 160 mm	730100 160
Skiftnyckel med grepphylsa totallängd 150 mm	813961 150
Skruvdragare för Phillips med plasthandtag krysspårstorlek 0	668000 0
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 11 mm	613500 11
Pincett, förskjutna, trubbiga 2,5 mm breda spetsar, 120 mm, form 2a Material AM	727580 AM
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 13 mm	613500 13
Vinkelskruvdragare för spår mejselbredd b 5,5 mm	664800 5,5

Insexnyckelfosfaterad sexkant 0,7 mm	626038 0,7
Insexnyckelförnicked sexkant 1/8 tum	626039 1/8
Lackavskalare med knivskär 0,6 mm totallängd 120 mm	728770 120
Elektronikspetstång totallängd 140 mm	727170 140
Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 41 delar Typ SD	630325 SD
Pincett spetsig, 125 mm form AA Material AM	727520 AM
Krysspincett trubbig / vinklad, 160 mm Material AM	727700 AM
Insexnyckelförnicked sexkant 2 mm	626037 2
Universalkniv med 3 knivblad, 9 mm	844900
Vinkelskrubmejsel för Phillips krysspårstorlek 2	669400 2
Elektrikerskrubdragare för spår, Classicisolerad mejselbredd b 3,5 mm	663000 3,5
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 9 mm	613500 9
Ring- och sexkantnyckel nyckelvidd 6 mm	613500 6
Polygriptång Cobra® keramiskt svärtad totallängd 125 mm	705800 125