

Monteringsverktygssats, 90 delar med GARANT-verktygsväska



Beställningsdata

Ordernummer	680275
GTIN	2050001016867
Artikelklass	66H

Beskrivning

Användningsdata:

Innehåller en **förstklassig grundutrustning** för **underhåll och reparation av anläggningar, maskiner, apparater med mera.**

leveransinnehåll:

WIHA tumstock av plast 2 m: 1 st. nr 466200 strl. 2

DICK högkapacitetsflatfil med handtag: 1 st nr 515000 strl 200

GARANT minibågfil: 1 st. nr 581195

GARANT ringnyckelsats: 1 st nr 613610 storlek 9 (5,5 - 19 mm)

PB Swiss Tools vinkelskruvmejselsats för Torx®: 1 st nr 624810 strl. 8 (TX6 – TX25)

GARANT Sexkantvinkelskruvdragarsats med sfäriskt huvud och hållfunktion i plasthållare: 1 st nr 627132 storlek 9 (1,5 - 10 mm)

GARANT Hylsnyckelsortiment 1/4 tum: 1 st nr 630299 strl. 6 (39 delar)

GARANT Spårskruvmejselsats: 1 st nr 660036 storlek 6 (3,5 - 10 mm)

GARANT skruvmejsel för Phillips: Vardera 1 st. nr 667702 storlek1; 2

GARANT kombitång: 1 st nr 700940 storlek 180

KNIPEX® polygriptång: 1 st nr 705800 strl 250

GARANT spetstång, vinklad: 1 st nr 713440 storlek 200

KNIPEX® invändig spärringstång rak: 1 st nr 719790 strl. J2

KNIPEX® utvändig spärringstång rak: 1 st nr 719890 strl. A2

GARANT sidavbitare: 1 st nr 724840 strl 160

PB Swiss Tools mejsel-/hålstanssats: 1 st nr 745100 (6 delar)
 Smideshammaremed 3K-skaft: 1 st nr 750450 strl 300
 kombinerad smideshammare/mjuk hammare: 1 st nr 754880 storlek 30

GARANT verktygsväska: 1 st nr 692790

OBS!:

Verktyget levereras löst.

Teknisk beskrivning

Produktslag

Verktygssortiment

Tillbehör

Universalflatfil med handtag specialhuggning Längd utan tånge 200 mm	515000 200
Precisions-låsringstång Typ A2	719890 A2
Skruvdragare för Phillips, med 2K-Haptoprene-handtag krysspårstorlek 1	667690 1
Smideshammaremed 3K-skaft vikt utan skaft 300 g	750450 300
Skruvdragarsats för spår, med 2K-Haptoprene-handtag Antal skruvmejslar 6	660031 6
Plastmåttstock Längd 2 m	466200 2
Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant39 delar Typ 6	630299 6
Sexkantvinkelskruvdragarsats, med stoppkulaförkromad Antal skruvmejslar 9	627132 9
Spetstång, vinklad, förkromad med grepphylsor totallängd 200 mm	713440 200
Polygriptång Cobra® keramiskt svärtad totallängd 250 mm	705800 250
Kombihammare huvud-Ø 30 mm	754880 30
Ringnyckelsats Antal nycklar 9	613610 9
Serviceverktygsväska av X-ABS med skafthållare	692790
Precisions-låsringstång Typ J2	719790 J2
	700940 180

Kombinationstång, förkromad, med 2K-grepphylsor
totallängd 180 mm

Mejsel- och hålstanssats i plasthållarespecialkvalitet antal
verktyg 6

745100 6

Skruvdragare för Phillips, med 2K-Haptoprene-handtag
krysspårstorlek 2

667690 2

Ringnyckelsats Antal nycklar 9

613510 9

Vinkelskruvmejselsats för Torx®förokromad Antal
skruvmejslar 8

624810 8

MinibågfilErgonomiskt handtag

581195

Sidavbitare förkromad med grepphylsor totallängd 160
mm

724840 160

Monteringsverktygsats, 90 delarutan verktygslåda

680280