

## Monteringsverktygssats, 90 delar utan verktygslåda



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 680280        |
| GTIN         | 2050001017383 |
| Artikelklass | 66H           |

### Beskrivning

#### Användningsdata:

Innehåller en **förstklassig grundutrustning** för **underhåll och reparation av anläggningar, maskiner, apparater med mera.**

#### leveransinnehåll:

**WIHA** tumstock av plast 2 m: 1 st. nr 466200 strl. 2

**DICK** högkapacitetsflatfil med handtag: 1 st nr 515000 strl 200

**GARANT** minibågfil: 1 st. nr 581195

**GARANT** ringnyckelsats: 1 st nr 613610 storlek 9 (5,5 - 19 mm)

**PB Swiss Tools** vinkelskruvmejselsats för Torx®: 1 st nr 624810 strl. 8 (TX6 – TX25)

**GARANT** Sexkantvinkelskruvdragarsats med sfäriskt huvud och hållfunktion i plasthållare: 1 st nr 627132 storlek 9 (1,5 - 10 mm)

**GARANT** Hylsnyckelsortiment 1/4 tum: 1 st nr 630299 strl. 6 (39 delar)

**GARANT** Spårskruvmejselsats: 1 st nr 660036 storlek 6 (3,5 - 10 mm)

**GARANT** skruvmejsel för Phillips: Vardera 1 st. nr 667702 storlek1; 2

**GARANT** kombitång: 1 st nr 700940 storlek 180

**KNIPEX®** polygriptång: 1 st nr 705800 strl 250

**GARANT** spetstång, vinklad: 1 st nr 713440 strl 200

**KNIPEX®** invändig spärringstång rak: 1 st nr 719790 strl. J2

**KNIPEX®** utvändig spärringstång rak: 1 st nr 719890 strl. A2

**GARANT** sidavbitare: 1 st nr 724840 storlek 160

**PB Swiss Tools** mejsel-/hålstanssats: 1 st nr 745100 (6 delar)

Smideshammaremed 3K-skaft: 1 st nr 750450 strl 300

kombinerad smideshammare/mjuk hammare: 1 st nr 754880 storlek 30

**OBS!**  
**Verktyget levereras löst.**

## Teknisk beskrivning

Produktslag

Verktygssortiment

## Tillbehör

Skruvdragare för Phillips, med 2K-Haptoprene-handtag  
krysspårstorlek 1

667690 1

Kombinationstång, förkromad, med 2K-grepphylsor  
totallängd 180 mm

700940 180

Skruvdragarsats för spår, med 2K-Haptoprene-handtag  
Antal skruvmejslar 6

660031 6

Sexkantvinkelskruvdragarsats, med stoppkulaförkromad  
Antal skruvmejslar 9

627132 9

Ringnyckelsats Antal nycklar 9

613510 9

Polygriptång Cobra® keramiskt svärtad totallängd 250 mm

705800 250

Vinkelskruvmejselsats för Torx®förkromad Antal  
skruvmejslar 8

624810 8

Kombihammare huvud-Ø 30 mm

754880 30

Mejsel- och hålstanssats i plasthållarespecialkvalitet antal  
verktyg 6

745100 6

Skruvdragare för Phillips, med 2K-Haptoprene-handtag  
krysspårstorlek 2

667690 2

Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant39 delar Typ 6

630299 6

Sidavbitare förkromad med grepphylsor totallängd 160  
mm

724840 160

Smideshammaremed 3K-skaft vikt utan skaft 300 g

750450 300

MinibågfilErgonomiskt handtag

581195

Precisions-låsringstång Typ A2

719890 A2

Ringnyckelsats Antal nycklar 9

613610 9

|   |            |
|---|------------|
| Precisions-låsringstång Typ J2  | 719790 J2  |
| Plastmåttstock Längd 2 m  | 466200 2   |
| Universalfil med handtag specialhuggning Längd utan tånge 200 mm      | 515000 200 |
| Spetstång, vinklad, förkromad med grepphylsor totallängd 200 mm       | 713440 200 |
| Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 4 mm   | 660030 4   |
| Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 6,5 mm | 660030 6,5 |
| Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 5,5 mm | 660030 5,5 |
| Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 3,5 mm | 660030 3,5 |
| Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 10 mm  | 660030 10  |
| Skruvdragare för spår, med 2K-Haptoprene-handtag mejselbredd b 8 mm   | 660030 8   |