

Verktygssortiment V / 100 delar – grundutrustning



Beställningsdata

Ordernummer	680570
GTIN	2050001021854
Artikelklass	66H

Beskrivning

Användningsdata:

Vanliga sortiment för förvaring i verkstadvagnar, arbetsbänkar, lådor etc.

leveransinnehåll:

Tajima rullmåttband: 1 st. nr 462300 strl. 5

DICK halvrund fil 200 mm, huggning: 1 st nr 513200 strl 200

Filskaft av hårdträ: 1 st. nr 519400 strl. 120

Sats med nyckelfilar i plåtetui: 1 st nr 518950 (6 delar)

handstålborste: 1 st nr 575000 strl 4

GARANT sats med dubbla u-nycklar: 1 st nr 610610 storlek 10 (6×7 - 27×30 mm)

GARANT ringnyckelsats: 1 st nr 615610 storlek 10 (6×7 - 27×30 mm)

Vinkelskruvmejselsats insex för Torx®: 1 st nr 626072 strl. 8 (2 - 10 mm)

Hylsnyckelsortiment 1/2 tum inklusive drivdelar: 1 st nr 638018 storlek 12 (33 delar)

Spårskruvmejselsats: 1 st nr 660711 strl. 5 (3,5 - 8 mm)

150 spänningsprovare 110 – 250 V: 1 st nr 665014 storlek 2,5

PB Swiss Tools spårskruvmejsel kort: 1 st. nr 664100 strl. 6,5

PB Swiss Tools skruvdragare för Phillips kort: 1 st nr 668000 strl. 2K

Skruvmejselsats för Phillips: 1 st nr 668411 strl 3 (1-3)

GARANT Kraftkombitång, förkromad: 1 st nr 700340 strl 180

KNIPEX® polygriptång: 1 st nr 705700 strl 250

GARANT sidavbitare, förkromad: 1 st nr 724840 strl 160

RENNSTEIG plattmejsel: 1 st nr 740500 strl 175
RENNSTEIG hålstanssats och körnare: 1 st nr 745600 stl 6 (2 - 6; 120 mm)
 Smideshammare: 1 st nr 750125 strl 500
Wera plasthammare med uretaninsatser: 1 st nr 754200 strl 32
PB Swiss Tools syl 200 mm lång med plasthandtag: 1 st nr 831600 strl 110
RENNSTEIG trekantigt skavstål med trähandtag: 1 st nr 836010 strl 150
RENNSTEIG planskavstål med trähandtag: 1 st nr 837020 strl 200
Tajima universalkniv, 18 mm-blad: 1 st nr 845030 strl. 2K
 oljekanna av plast med mässingsrör: 1 st nr 083529 strl 80
 Teleskopmagnet: 1 st nr 081650 (längd 160 – 670 mm)
 ficklampa, LED: 1 st nr 081437 BLACK

Teknisk beskrivning

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081557 LR3
Antal ingående batterier	3
Produktslag	Verktygssortiment

Tillbehör

Flatmejslar totallängd 175 mm	740500 175
Planskavstål klinglängd 200 mm	837020 200
Trekantigt skavstål klinglängd 150 mm	836010 150
Dubbla u-nycklar, sats Antal nycklar 10	610610 10
Pryl med plastskaft klinglängd 110 mm	831600 110
Halvrundfil Längd utan tånge 200 mm	513200 200
Skruvdragarsats för spår, med krafthandtag Antal skruvmejslar 5	660711 5
Sidavbitare förkromad med grepphylsor totallängd 160 mm	724840 160
Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 33 delar Typ 12	638018 12
Skruvdragare för spår, kort mejselbredd b 6,5 mm	664100 6,5
Plasthammare med polyuretanslag huvud-Ø 32 mm	754200 32
Insexnyckelsatsförnicklåd Antal skruvmejslar 8	626072 8

Smideshammare vikt utan skaft 500 g	750125 500
Skruvdragare för Phillips med plasthandtag krysspårstorlek 2K	668000 2K
Spänningsprovare specialkvalitet eggbredd 2,5 mm	665020 2,5
LED-ficklampa med batterier Färg BLACK	081437 BLACK
Rullmåttband extra stabil bandlängd 5 m	462300 5
Kraftkombitång, förkromad, med 2K-grepphylsor totallängd 180 mm	700340 180
Skruvdragarsats för Phillips, med krafthandtag Antal skruvmejslar 3	668411 3
Filskaft av hårdträ totallängd 100 mm	519400 100
Nyckelfilsats, 6 delari plåtetui	518950
Teleskopmagnet	081650
Handstålborste Slät ståltråd 0,35 mm Antal beläggningsrader 4	575000 4
Universalkniv med 2K-handtag med 1 klinga, 18 mm	845030
Liten plastoljekanna Rymd 80 ml	083529 80
Hålstanssatsi plasthållare antal verktyg 6	745600 6
Polygriptång med styrspår, förkromad totallängd 250 mm	705000 250
Ringnyckelsats, hög bockning Antal nycklar 10	615500 10