



Universal-nittång



Beställningsdata

Ordernummer	770410
GTIN	4045197276209
Artikelklass	72E

Beskrivning

Utförande:

Stabil tångkropp med utfällbara hävarmar som automatiskt snäpper fast (litet kraftbehov), 2K-handtag och uppsamlings-behållare för nitdornar.

Användningsdata:

För montering av blindnitar (alla material).

Reservdel:

Gängstift nr 770401, käftar nr 770405, uppsamlingsbehållare för nitdornar nr 770402.

munstycken för blindnitar: 3; 4; 5; 6,4 mm

gängstiftmunstycke för nitmuttrar: M4; M5; M6; M8; M10

insats för nitskruvar: M4; M5; M6; M8

Teknisk beskrivning

munstycken för blindnitar	3; 4; 5; 6,4 mm
gängstiftmunstycke för nitmuttrar	M4; M5; M6; M8; M10
insats för nitskruvar	M4; M5; M6; M8

Tillbehör

Reservchuckbackar, par	770405
Gängstift Typ M4	770404 M4

Gängdorn med skruv för hävarmsnittång Typ M10	770401 M10
Gängdorn med skruv för hävarmsnittång Typ M8	770401 M8
Dragbult	770403
Gängdorn med skruv för hävarmsnittång Typ M5	770401 M5
Uppsamlingsbehållare för nitdorn	770402
Gängdorn med skruv för hävarmsnittång Typ M4	770401 M4
Tånghandtag	770406
Tångkropp för nr 770410	770407
Gängdorn med skruv för hävarmsnittång Typ M6	770401 M6