

Monteringsverktygssats, 59 delar med stålplåts-verktygslåda



Beställningsdata

Ordernummer	680300
GTIN	2050001016423
Artikelklass	66H

Beskrivning

Användningsdata:

Innehåller förstklassiga kvalitetsverktyg för **underhåll och reparation av anläggningar, maskiner, elapparater mm.**

leveransinnehåll:

STABILA® tumstock av trä: 1 St. Nr. 466005 storlek 2

Trådborste: 1 st nr 575000 strl 3

DICK verkstadsfilsats, huggning 2 med handtag, sorterade i rullväska: 1 st nr 517200 strl. 200 (5 delar)

PUK® universalssåg: 1 st nr 581220 strl 150

GARANT Dubbelskruvnyckelsats 6 – 34 mm med hållare: 1 st nr 610610 storlek 12 (6x7 - 30x34 mm) med 1 st nr 611500 storlek 12

Sexkantvinkelskruvdragarsats med plasthållare: 1 st nr 626072 strl. 8 (2 - 10 mm)

PB Swiss Tools spårskruvdragarsats: 1 st nr 660910 strl. 5 (3,5 - 8 mm)

PB Swiss Tools vinkelskruvdragare för spår: 1 st. nr 664800 strl. 6,5

PB Swiss Tools spänningsprovare för max 250 V: 1 st. nr 665020 strl. 3,5

PB Swiss Tools skruvdragare för Phillips: vardera 1 st nr 668100 storlek 1; 2

KNIPEX® kombitång: 1 st nr 701500 strl 180

KNIPEX® polygriptång: 1 st nr 705500 storlek 250

KNIPEX® avbitare: 1 st nr 706610 strl 210

Universalgriptång: 1 st nr 708205 strl 250

KNIPEX® spetstång med skär: 1 st nr 713150 strl 160
 invändig spårringstång, rak: 1 st nr 719805 strl. J2
 utvändig spårringstång, rak: 1 st nr 719905 strl. A2
KNIPEX® sidavbitare: 1 st nr 724900 strl 160
RENNSTEIG plattmejsel: 1 st nr 740500 strl 175
RENNSTEIG hålstanssats och körnare: 1 st nr 745600 strl. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
 smideshammare med hickoryskaft: 1 st nr 750110 strl 300
 Plasthammare: 1 st nr 754500 strl 32
PB Swiss Tools brotsch: 1 st nr 831700 strl 110
 kabelkniv med fast blad: 1 st nr 844300 strl 175
 Plastoljekanna: 1 st nr 083532 storlek 125
 isoleringstejp, svart: 1 st nr 083654 storlek BLACK
 märkpenna, blå: 1 st nr 085154 strl. B
 Verktygslåda av stålplåt: 1 st nr 693455 storlek 5/530
OBS!:
Verktyget levereras löst.

Teknisk beskrivning

Produktslag	Verktygssortiment
-------------	-------------------

Tillbehör

Polygriptång med styrspår, kemiskt svärtad totallängd 250 mm	704900 250
Upprymmare med plastskaft klinglängd 110 mm	831700 110
Skruvdragarsats för spår, med "multicraft"-krafthandtag Antal skruvmejslar 5	660910 5
Sats med universalfilar, fem delar i fodralhuggning 2 Längd utan tånge 200 mm	517200 200
HandstålborsteSlät ståltråd 0,35 mm Antal belägningsrader 3	575000 3
Låsringstång Typ J2	719805 J2
Plastoljekanna med pip Rymd 125 ml	083532 125
Hålstanssatsi plasthållare antal verktyg 6	745600 6
Sidavbitare polerad totallängd 160 mm	724900 160

Universaltång med prismaback totallängd 250 mm	708205 250
Insexnyckelsatsförnicklad Antal skruvmejslar 8	626072 8
Plasthammare med Cellidor-slag huvud-Ø 32 mm	754500 32
Kabelkniv med fast blad	844300
Smideshammare medskyddskrage vikt utan skaft 300 g	750110 300
Skruvdragare för Phillips, med "multicraft"-krafthandtag krysspårstorlek 1	668100 1
Spetstång, rak, polerad totallängd 160 mm	713150 160
Dubbla u-nycklar, sats Antal nycklar 12	610610 12
Skruvdragare för Phillips, med "multicraft"-krafthandtag krysspårstorlek 2	668100 2
Verktyslådor av stålplåt "Extra" Typ 5/530	693455 5/530
Hovtång totallängd 210 mm	706610 210
Låsringstång Typ A2	719905 A2
Spänningsprovare specialkvalitet eggbredd 3,5 mm	665020 3,5
Flatmejslar totallängd 175 mm	740500 175
Vinkelskruvdragare för spår mejselbredd b 6,5 mm	664800 6,5
Isoleringsband Färg BLACK	083654 BLACK
Permanentmärkpenna Dura-Ink® 15 skrivfärg B	085154 B
Kombinationstång, polerad totallängd 180 mm	701500 180
Universalsåg "PUK" med universalblad (310)Fast handtag	581220
Monteringsverktygssats, 59 delarutan behållare	680305
Trämåttstock, gul Längd 2 m	466005 2