

Verktygssats för elever (elektroniktekniker), 25 delar utan verktygsväska



Beställningsdata

Ordernummer	680445
GTIN	2050001017567
Artikelklass	66H

Beskrivning

Användningsdata:

Ett förstklassigt grundsortiment för alla som utbildar sig till elektroniktekniker. Satsen kompletterar den befintliga verkstadsutrustningen.

leveransinnehåll:

GARANT-skjutmått: 1 st nr 410100 strl 150

STABILA® tumstock av trä: 1 st nr 465960 storlek 2

DICK halvrundfil: 1 st nr 513300 strl 250

Filskaft av hårdträ: 1 st. nr 519400 strl. 120

PUK® universalssåg: 1 st nr 581220 strl 150

Wera spårskruvmejsel, VDE-isolerad: vardera 1 st nr 663100 storlek 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Wera skruvmejsel för Phillips, VDE-isolerad: vardera 1 st nr 668600 storlek 1; 2

KNIPEX® kombinationstång, VDE-isolerad: 1 st nr 701700 strl 160

KNIPEX® polygriptång, VDE-isolerad: 1 st nr 705740 strl 250

KNIPEX® flacktång, VDE-isolerad: 1 st nr 710300 strl 160

KNIPEX® rundtång, VDE-isolerad: 1 st nr 710700 strl 160

KNIPEX® plattrundtång, VDE-isolerad: vardera 1 st nr 713300 storlek 160; 200

GARANT elektroniksidavbitare: 1 st. nr 726210 strl. 125

JOKARI® automatisk avisoleringstång: 1 st. nr 728622 strl. 6

JOKARI® avmantlings- och avisoleringsverktyg för alla vanliga koaxialkablar: 1 st nr 729806 strl. RG58/59

GARANT smideshammare med skaft av hickory: 1 st nr 750110 strl 300

Plasthammare: 1 st nr 754200 strl 32

Kabelkniv med trähandtag, fällbar: 1 st nr 844500 strl 1

OBS!:
Verktyget levereras löst.

Teknisk beskrivning

Produktslag

Verktygssortiment

Tillbehör

Kabelkniv med trähandtag, fällbar Typ 1	844500 1
Flackstång förkromadVDE-isolerad totallängd 160 mm	710300 160
Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtagisolerad mejselbredd b 5,5 mm	663100 5,5
Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtagisolerad mejselbredd b 2,5 mm	663100 2,5
Polygriptång Alligator®VDE-grepphylsor totallängd 250 mm	705740 250
Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtagisolerad mejselbredd b 8 mm	663100 8
Rundstång förkromadVDE-isolerad totallängd 160 mm	710700 160
Elektroniksidavbitare, normal huvudform totallängd 125 mm	726210 125
Filskraft av hårdträ totallängd 120 mm	519400 120
Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtagisolerad mejselbredd b 3,5 mm	663100 3,5
Avmantlare för rund koax för coaxialkabeltyp RG58/59	729806 RG58/59
Plasthammare med polyuretanslag huvud-Ø 32 mm	754200 32
Trämåttstock, vit Längd 2 m	465950 2
Smideshammare medskyddskrage vikt utan skaft 300 g	750110 300
Elektrikerskruvdragare för Phillips, med kraftformhandtagisolerad krysspårstorlek 2	668600 2
Universalsåg "PUK" med universalblad (310)Fast handtag	581220

Elektrikerskruvdragare för Phillips, med kraftformhandtagisolerad krysspårstorlek 1	668600 1
Kombitång, förkromadVDE-isolerad totallängd 160 mm	701700 160
Halvrundfil Längd utan tånge 250 mm	513300 250
Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtagisolerad mejselbredd b 4 mm	663100 4
Avisoleringstång, prisvärt utförande för ledararea 6 mm ²	728622 6
Spetstång, rakVDE-isolerad totallängd 160 mm	713300 160
Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtagisolerad mejselbredd b 6,5 mm	663100 6,5
Spetstång, rakVDE-isolerad totallängd 200 mm	713300 200
Skjutmått mätområde 150 mm	410100 150