



Momentmejslar, Typ: 20IP



Beställningsdata

Ordernummer	659950 20IP
GTIN	4013288099136
Artikelklass	63F

Beskrivning

Utförande:

Beprövat ergonomiskt handtag, från 5 Nm med pistolgrepp. Varje enskild momentmejsel är inställd på ett **vridmoment som passar skruvstorleken**.

En låsring skyddar mekanismen i handtaget mot oavsiktlig justering eller manipulation.

Klingstorlek och vridmoment är inpräglade i handtagets ände.

När det inställda vridmomentet nåtts löser mejseln ut med touch-ljud. **Fortsatt dragning av skruven är inte möjlig.**

Storlek 2 – 4 för insexskruvar.

Storlek TX6 – TX20 för skruvar med **Torx®-profil**.

Storlek 6IP – 20IP för skruvar med **Torx Plus®-profil**. Med pistolgrepp för överföring av höga vridmoment.

Användningsdata:

Idealiska för montering av vändskär.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

inställt vridmoment	5 Nm
---------------------	------

klängd	65 mm
mätoggrannhet vridmoment	±10 %
inställt vridmoment	500 cNm
Norm	DIN EN ISO 6789
Inställning av utlösningvärdet	förinställd
Feedback	utlösande
mätmetod	vridmoment
vikt	220 g
Anslutningsform	fast
Utlösningvärdets justerbarhet	inte justerbar
Utlösningssignal	mekanisk slirkoppling
totallängd L	160 mm
omkopplingsbar avläsning	cNm
Dragriktning	Högerdragning
Loggbara data	nej
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
Mätteknik	mekanisk
Drivprofil	Skruvmejsel för TORX PLUS®-skruvar
tillverkarens beteckning	300 IP pistol
Fast inställt vridmoment	ja
Produktslag	Momentskrivdragare