

**Garant****Precisions-låsringstång, Typ: J31****Beställningsdata**

Ordernummer	719770 J31
GTIN	4045197504074
Artikelklass	71B

**Beskrivning****Utförande:**

Handtags- och leddelen smidda. Spetsar av specialstål, mycket precist bearbetade och inpressade i tångstommen.

Tången svart. Huvudet slipat. Plastklädda handtag.

**Med inmonterade precisionsspetsar. Form D – vinklade käftar 90°.**

**Fördel:**

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

**Användningsdata:**

För montering och demontering av låsringar.

**Norm:**

**DIN 5256 C und D** – för Innensicherungsringe.

**Teknisk beskrivning**

spets-Ø	2,25 mm
totallängd	210 mm
Form	D
för invändig låsrings-Ø	40 - 100 mm
Norm	DIN 5256 D
Användninglåsringstänger	vinklad innerring
Käftform	vinklade 90°

Handtag	med plastöverdrag
Material	Specialstål
Material spets	Specialstål
Yta	svart
Led med integrerad retur fjäder	ja
Handtag med låsmekanism	nej
Utbytbar spets	nej
Produktslag	Låsringstång