



Låsringstång, Typ: A01



Beställningsdata

Ordernummer	719905 A01
GTIN	4045197493101
Artikelklass	72B

Beskrivning

Utförande:

Smidda i ett stycke. Tången svartfosfaterad. Plastklädda handtag. **Form B – vinklade käftar 90°.**

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Norm:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Teknisk beskrivning

spets-Ø	0,9 mm
Form	B
totallängd	135 mm
för utväändig låsrings-Ø	3 - 10 mm
Norm	DIN 5254 B
Användninglåsringstänger	Vinklade yttering
Käftform	vinklade 90°
Handtag	med plastöverdrag
Material	Kromvanadinstål

Yta	kemiskt svärtad tång
Utbytbar spets	nej
Produktslag	Låsringstång