



Låsringstång, Typ: J4



Beställningsdata

Ordernummer	719805 J4
GTIN	4045197492678
Artikelklass	72B

Beskrivning

Utförande:

Smidda i ett stycke. Tången svartfosfaterad. Plastklädda handtag.

Med inmonterade precisionsspetsar. Form C – raka käftar.

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Norm:

DIN 5256 C und D – för Innensicherungsringe.

Teknisk beskrivning

Form	C
för invändig låsrings-Ø	85 - 140 mm
totallängd	320 mm
spets-Ø	3,2 mm
Norm	DIN 5256 C
Användninglåsringstänger	rak innerring
Käftform	rak
Handtag	med plastöverdrag
Material	Kromvanadinstål
Yta	kemiskt svärtad tång

Utbytbar spets	nej
Produktslag	Låsringstång