



Precisions-låsringstång, Typ: A2



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 719890 A2 |
| GTIN | 4003773048732 |
| Artikelklass | 73F |

Beskrivning

Utförande:

Handtags- och leddelen smidda. Spetsar av specialstål, mycket precist bearbetade och inpressade i tångstommen.

Tången gråfosfaterad. Plastklädda handtag. Led med **integrerad öppningsfjäder. Form A – raka käftar.**

Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Norm:

DIN 5254 A und B – för Außensicherungsringe.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------|------------|
| spets-Ø | 1,8 mm |
| Form | A |
| för utvärdig låsrings-Ø | 19 - 60 mm |
| totallängd | 180 mm |
| Norm | DIN 5254 A |

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Användninglåsringsstänger | Rak ytterring |
| Käftform | rak |
| Handtag | med plastöverdrag |
| Material | Specialstål |
| Yta | kemiskt gråsvärtad |
| med begränsningsanslag | nej |
| Led med integrerad retur fjäder | ja |
| Handtag med låsmekanism | nej |
| Utbytbar spets | nej |
| Produktslag | Låsringsstång |