



Låsringstång, Typ: A11



Beställningsdata

Ordernummer	719905 A11
GTIN	4045197493118
Artikelklass	72B

Beskrivning

Utförande:

Smidda i ett stycke. Tången svartfosfaterad. Plastklädda handtag. **Form B – vinklade käftar 90°.**

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Norm:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Teknisk beskrivning

totallängd	135 mm
spets-Ø	1,3 mm
Form	B
för utvärdig låsrings-Ø	10 - 25 mm
Norm	DIN 5254 B
Användninglåsringstänger	Vinklad ytterring
Käftform	vinklade 90°
Handtag	med plastöverdrag
Material	Kromvanadinstål

Yta	kemiskt svärtad tång
Utbytbar spets	nej
Produktslag	Låsringstång