



Låsringstång, Typ: J01



Beställningsdata

Ordernummer	719805 J01
GTIN	4045197492685
Artikelklass	72B

Beskrivning

Utförande:

Smidda i ett stycke. Tången svartfosfaterad. Plastklädda handtag.

Med inmonterade precisionsspetsar. Form D – vinklade käftar 90°.

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Norm:

DIN 5256 C und D – för Innensicherungsringe.

Teknisk beskrivning

totallängd	135 mm
Form	D
för invändig låsring- \emptyset	8 - 13 mm
spets- \emptyset	0,9 mm
Norm	DIN 5256 D
Användninglåsringstänger	vinklad innerring
Käftform	vinklade 90°
Handtag	med plastöverdrag
Material	Kromvanadinstål
Yta	kemiskt svärtad tång

Utbytbar spets	nej
Produktslag	Låringstång