



## Precisions-låsringstång, Typ: A4



### Beställningsdata

Ordernummer	719890 A4
GTIN	4003773048756
Artikelklass	73F

### Beskrivning

#### Utförande:

Handtags- och leddelen smidda. Spetsar av specialstål, mycket precist bearbetade och inpressade i tångstommen.

Tången gråfosfaterad. Plastklädda handtag. Led med **integrerad öppningsfjäder. Form A – raka käftar.**

#### Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

#### Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

#### Norm:

**DIN 5254 A und B** – för Außensicherungsringe.

### Teknisk beskrivning

för utvärdig låsrings-Ø	85 - 140 mm
totallängd	320 mm
Form	A
spets-Ø	3,2 mm
Norm	DIN 5254 A

Användninglåsringsstänger	Rak ytterring
Käftform	rak
Handtag	med plastöverdrag
Material	Specialstål
Yta	kemiskt gråsvärtad
med begränsningsanslag	nej
Led med integrerad retur fjäder	ja
Handtag med låsmekanism	nej
Utbytbar spets	nej
Produktslag	Låsringsstång