



## Sladdlöst blindnitmutterverktyg FireBird®



### Beställningsdata

Ordernummer	770520
GTIN	4007081260039
Artikelklass	74A

### Beskrivning

**Utförande:**

Sladdlöst verktyg för blindnitmuttrar upp till M10 aluminium, upp till M8 stål och upp till M6 rostfritt stål.

**Fördel:**

Mycket kraftfull, hög kapacitet per batteriladdning. Enkel och säker fastsättning av blindnitmuttrar. Elektronisk styrning av den inställda slaglängden. Snabbväxelsystem för gängstift.

**leveransinnehåll:**

Inklusive vardera 1 gängdorn och munstycke M4, M5 och M6, 1 insexnyckel, 2 st dubbelskruvnycklar nyckelvidd 24x27, litiumjonbatteri nr 770527 och laddare nr 770528 storlek 1 i plastväska.

### Teknisk beskrivning

nitningskraft	13000 N
vikt inklusive batteri	2,1 kg
batterikapacitet	2 Ah

Batterispänning	14,4 V
Antal ingående batterier	1
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Blindnitapparat

## Tillbehör

Reservmunstycke med gängstift Typ M4	770522 M4
Reservmunstycke med gängstift Typ M5	770522 M5
Reservmunstycke med gängstift Typ M6	770522 M6
Litiumjonbatteri med snabbfäste kapacitet 2,0 Ah	770527 2,0
Laddare Typ 1	770528 1