



Låsringstång, Typ: J11



Beställningsdata

Ordernummer	719805 J11
GTIN	4045197492692
Artikelklass	72B

Beskrivning

Utförande:

Smidda i ett stycke. Tången svartfosfaterad. Plastklädda handtag.

Med inmonterade precisionsspetsar. Form D – vinklade käftar 90°.

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Norm:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Teknisk beskrivning

Form	D
spets-Ø	1,3 mm
totallängd	135 mm
för invändig låsrings-Ø	12 - 25 mm
Norm	DIN 5256 D
Användninglåsringstänger	vinklad innerring
Käftform	vinklade 90°
Handtag	med plastöverdrag
Material	Kromvanadinstål
Yta	kemiskt svärtad tång

Utbytbar spets	nej
Produktslag	Låsringstång