



Precisions-låsringstång, Typ: A11



Beställningsdata

Ordernummer	719890 A11
GTIN	4003773048824
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Handtags- och leddelen smidda. Spetsar av specialstål, mycket precist bearbetade och inpressade i tångstommen.

Tången gråfosfaterad. Plastklädda handtag. Led med **integrerad öppningsfjäder. Form B – vinklade käftar 90°.**

Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Norm:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Teknisk beskrivning

Form	B
totallängd	130 mm
för utvändigt låsrings-Ø	10 - 25 mm
spets-Ø	1,3 mm
Norm	DIN 5254 B

Användninglåsringsstänger	Vinklad yttering
Käftform	vinklade 90°
Handtag	med plastöverdrag
Material	Specialstål
Yta	kemiskt gråsvärtad
med begränsningsanslag	nej
Led med integrerad retur fjäder	ja
Handtag med låsmekanism	nej
Utbytbar spets	nej
Produktslag	Låsringsstång